



eColor Cove MX Powercore

eColor Cove MX Powercore, Blue, 50° x 70° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

eColor Cove MX Powercore, Blue, 50° x 70° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

eColor Cove MX Powercore ger det högsta ljusflödet i serien med linjär färgad konturbelysning från Color Kinetics. Med medel- och bredstrålande ljusfördelning och flera olika färger kan armaturerna användas för både accent- och konturbelysning. Ger miljömedvetna köpare en miljövänlig och energieffektiv belysningslösning utan att kompromissa med ljusets kvalitet eller kvantitet.

Produktdata

Allmän information		UL-märkning	
Antal ljuskällor	10 [10 st]	CCC-märkning	UL och cUL märkt
Lampfamiljsskod	LED-HB [LED High Brightness]	CCC mark	
Ljuskällans färg	Blå	Drift och elektricitet	
Utbytbar ljuskälla	Nej	Inspänning	100 till 277 V
Driftdon/strömenhet/transformator	PSR [Strömförsörjningsenhet reglerande]	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Driftdon ingår	Ja	Styrenheter och dimring	
Optiktyp	MB [Mediumstrålande]	Dimbara	Ja
Optikavskärmning/optiktyp	PC [polykarbonat kupa]	Mekanik och armaturhus	
Armaturens ljusfördelning	50° x 70°	Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I	Material i optiken	Polykarbonat
Färdig att installera	Installationsklar	Optisk kupa/linsmaterial	Polykarbonat
Typbeskrivning	No		
CE-märkning	CE märkning		



eColor Cove MX Powercore

Färg	Vit
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initial ineffekt	12.5 W
Användningsförhållanden	
Omgivningstemperatur	-20 till +50 °C
Max. dimringsnivå	10 % (beror på dimmer, ELV)
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja
Produktdata	
Fullständig produktkod	871794379647299

Beställningsproduktnamn	BCX421 10xLED-HB/BL 100-277V MB
EAN/UPC – Produkt	8717943796472
Beställningsnummer	223-000050-10
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	20
Materialnummer (12NC)	910503701114
Nettovikt (stycke)	0,460 kg
Katalognummer	223-000050-10
Beskrivning av katalognummer	eColor Cove MX Powercore, Blue, 50° x 70° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Måttskiss



eColor Cove MX Powercore

eColor Cove MX Powercore

