



eW Accent MX Powercore

BCP496 200xLED-LP/WW 100-240V

Blanco cálido - 100-240 V

eW Accent MX Powercore es una luminaria LED lineal de vista directa adecuada para resaltar detalles arquitectónicos en exteriores con largas cintas de luz blanca intensa de gran calidad en tonos cálidos de 2700 K o fríos de 4000 K. La resolución variable ofrece la capacidad de controlar individualmente el brillo de segmentos discretos de cada luminaria para efectos vídeo y gráficos solo en blanco y negro. La tecnología Powercore integrada garantiza un control rápido, eficiente y preciso de la potencia de la luminaria directamente desde el voltaje de línea, eliminando la necesidad de suministro de potencia externo.

Datos del producto

Información general		Controles y regulación	
Número de fuentes de luz	200 [200 piezas]	Regulable	Si
Código familia de lámparas	LED-LP [LED Low Power]	Aprobación y aplicación	
Temperatura de color	Blanco cálido	Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Fuente de luz sustituible	No	Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Driver incluido	Si	Flujo lumínico inicial	359 lm
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Eficacia de la luminaria LED inicial	9 lm/W
Marca CE	Marcado CE	Índice inic. de temperatura de color	2700 K
Vida útil al 70% del flujo lumínico	50000 h	Potencia de entrada inicial	40 W
Operativos y eléctricos			
Tensión de entrada	100-240 V		
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz		

eW Accent MX Powercore

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente -20 °C a +50 °C


Datos de producto

Código de producto completo 871794379486799
Nombre de producto del pedido BCP496 200xLED-LP/WW 100-240V
EAN/UPC - Producto 8717943794867
Código de pedido 79486799

Cantidad por paquete 1
Numerador - Paquetes por caja exterior 4
N.º de material (12NC) 910503701125
Peso neto (pieza) 4,000 kg



Plano de dimensiones



eW Accent MX Powercore

