



eW Burst Compact Powercore

eW Burst Compact Powercore, 2700 K, 8° (No Spread Lens), Gray Housing, UL/cUL/CE, Landscape

eW Burst Compact Powercore, 2700 K, 8° (No Spread Lens), Gray Housing, UL/cUL/CE, Landscape

eW Burst Compact Powercore es una luminaria LED de alto rendimiento para exteriores diseñada para la iluminación de acento y monumental. Las versiones Architectural y Landscape estándar y compacta generan luz blanca de alta calidad en diversas temperaturas de color cálidas o neutras, así como cuatro colores sólidos que las hacen adecuadas para una gran variedad de aplicaciones de iluminación ascendente, proyección de luz e iluminación decorativa. La tecnología Powercore integrada garantiza un control rápido, eficiente y preciso de la salida de potencia a la luminaria directamente desde el voltaje de línea, lo que elimina la necesidad de recurrir a fuentes de alimentación externas. El uso del cableado estándar simplifica enormemente la instalación y ayuda a reducir el coste total del sistema.


Datos del producto

Información general			
Número de fuentes de luz	12 [12 piezas]	Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	Marca CE	Marcado CE
Color de la fuente de luz	Blanco cálido	Certificado UL	UL/cUL
Fuente de luz sustituible	No	Vida útil al 50% del flujo lumínico	100000 h
Driver incluido	Si	Vida útil al 70% del flujo lumínico	90000 h
Tipo lente/cubierta óptica	GT [Cristal templado]	Tipo de óptica al aire libre	Haz estrecho, ángulo 8°
Apertura de haz de luz de la luminaria	8°		

eW Burst Compact Powercore

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	100-277 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Controles y regulación	
Regulable	Si
Mecánicos y de carcasa	
Configuración de la carcasa	HMA [Carcasa con brazo medio]
Color	GR
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Certificado FCC	FCC Class A
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Flujo lumínico inicial	624 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	41,9 lm/W
Corr. inic. de temperatura de color	2700 K
Índice de reproducción cromática	83
Potencia de entrada inicial	15 W
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	100000

Plano de dimensiones



BCP463 12xLED-HB-2700 100-277V HMA GR

Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	90000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	90000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	50000
Datos de producto	
Código de producto completo	871794388473599
Nombre de producto del pedido	BCP463 12xLED-HB-2700 100-277V HMA GR
EAN/UPC - Producto	8717943884735
Código de pedido	523-000059-00
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Material SAP	910503701661
Copiar Peso neto (pieza)	2,030 kg
Número de catálogo	523-000059-00
Descripción del número de catálogo	eW Burst Compact Powercore, 2700 K, 8° (No Spread Lens), Gray Housing, UL/cUL/CE, Landscape



eW Burst Compact Powercore

