



eColor Fuse Powercore

eColor Fuse Powercore, Red, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Czerwony - 10° x 60° - wąski rozsył - 305 mm - WH

Dzięki wąskim i średnim wiązkom mocnego światła jednokolorowego oprawa eColor Fuse Powercore idealnie nadaje się do różnorodnych zastosowań wymagających oświetlenia poświatowego i równomiernego. Jej niezwykle kompaktowe wymiary pozwalają na montaż w miejscach zbyt ciasnych dla konwencjonalnych opraw do oświetlenia poświatowego o podobnej mocy strumienia świetlnego. Niższe koszty instalacji, eksploatacji i konserwacji. Stanowi świetne ekologiczne rozwiązanie do oświetlenia poświatowego o najlepszej na rynku jakości i ilości światła.

Dane produktu

Informacje ogólne		Oznaczenie CCC	
Liczba źródeł światła	10 [10 sztuk]	CCC	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]	Eksplotacja i połączenie elektryczne	
Barwa źródła światła	Czerwony	Napięcie wejściowe	100-277 V
Wymienne źródło światła	brak	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zawiera zasilacz	tak	Sterowanie i ściemnianie	
Typ optyki	NB [wąski rozsył]	Ściemnialna	tak
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	10° x 60°	Mechanika i korpus	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	Materiał korpusu	Odlew aluminiowy
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s	Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Opis typu	brak [-]	Długość	305 mm
Znak CE	CE		
Oznaczenie UL	UL/cUL		


eColor Fuse Powercore

Kolor	WH
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Odporność na udary mech.	IK02 [IK02]
Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Moc znamionowa	12.5 W
Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-20 do +50°C
Maksymalny poziom ściemnienia	10% (zależnie od ściemniacza, ELV)
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Tak
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871829137609599

Nazwa produktu na zamówieniu	LS518X 10xLED-HB/RD 100-277V NB WH
EAN/UPC - Produkt	8718291376095
Kod zamówienia	223-000065-08
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	20
Materiał SAP	910503701709
Waga netto (szt.)	0,435 kg
Numer katalogowy	223-000065-08
Opis numeru katalogowego	eColor Fuse Powercore, Red, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Rysunki techniczne



ColorFuse Powercore

