



eColor Fuse Powercore

eColor Fuse Powercore, Green, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Vert - 10° x 60° - Faisceau intensif - 305 mm - Blanc

Grâce à ses faisceaux intensifs et semi-intensifs de lumière intense de couleur, eColor Fuse Powercore constitue un excellent choix pour les applications d'éclairage de surface rasant et d'éclairage de façade. Son facteur de forme ultra-compact permet son installation dans des espaces réduits, trop étroits pour loger des luminaires à éclairage rasant standard offrant un flux lumineux équivalent. Réduit les coûts d'installation, d'énergie et de maintenance. Les acheteurs soucieux du respect de l'environnement peuvent ainsi bénéficier d'un luminaire à éclairage rasant éco-énergétique, offrant une qualité et une quantité de lumière inégalées dans le secteur. ; Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site, à la page www.colorkinetics.com/ls/essentialcolor/ecfusepc/.

Données du produit

Caractéristiques générales		Marquage CE	
Nombre de sources lumineuses	10 [10 pcs]	Marquage UL	Marquage UL et cUL
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]	Marquage CCC	CCC mark
Température de couleur	Vert	Caractéristiques électriques	
Source lumineuse de substitution	Non	Tension d'entrée	100 à 277 V
Driver inclus	Oui	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Type d'optique	NB [Faisceau intensif]	Gestion et gradation	
Faisceau du luminaire	10° x 60°	avec gradation	Oui
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I		
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s		
Description du type	No		

eColor Fuse Powercore

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Longueur	305 mm
Couleur	Blanc

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0.2 J standard]

Performances Initiales (Conforme IEC)

Puissance initiale absorbée	12.5 W
-----------------------------	--------

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	-20 à +50 °C
Niveau de gradation maximal	10% (depend du type de variateur)


Convient à une commutation aléatoire	Oui
--------------------------------------	-----

Données logistiques

Code de produit complet	871829137610199
Nom du produit de la commande	LS518X 10xLED-HB/GN 100-277V NB WH
Code barre produit	8718291376101
Code de commande	223-000065-09
Numérateur SAP - Quantité par kit	1
SAP - Conditionnement par carton	20
Code 12NC	910503701710
Poids net (pièce)	0,435 kg
Code catalogue	223-000065-09
Description du code catalogue	eColor Fuse Powercore, Green, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Schéma dimensionnel



ColorFuse Powercore

