



eColor Fuse Powercore

eColor Fuse Powercore, Red, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Röd - 30° x 60° - Mediumstrålande - 305 mm - Vit

eColor Fuse Powercore är smal- och medelstrålande i intensivt fast färgat ljus och är ett utmärkt val för yteffekter och "wall washing". Tack vare det kompakta formatet kan lösningen monteras i små utrymmen, där konventionell effektbelysning med motsvarande ljusflöde inte får plats. Sänker installations-, energi- och underhållskostnaderna. Erbjuder miljömedvetna köpare en grön, energieffektiv försänkt armatur med branschledande ljus kvalitet och kvantitet.

Produktdata

Allmän information		Drift och elektricitet	
Antal ljuskällor	10 [10 st]	Inspänning	100 till 277 V
Lampfamiljsskod	LED-HB [LED High Brightness]	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ljuskällans färg	Röd	Styrenheter och dimring	
Utbytbar ljuskälla	Nej	Dimbara	Ja
Driftdon ingår	Ja	Mekanik och armaturhus	
Optiktyp	MB [Mediumstrålande]	Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
Armaturens ljusfördelning	30° x 60°	Optisk kupa/linsmaterial	Polykarbonat
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I	Längd	305 mm
Glödtrådtest	Temperatur 850 °C, under 5 s	Färg	Vit
Typbeskrivning	No	Användning och godkännande	
CE-märkning	CE märkning	Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
UL-märkning	UL och cUL märkt		
CCC-märkning	CCC mark		


eColor Fuse Powercore

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initial ineffekt	12.5 W
Användningsförhållanden	
Omgivningstemperatur	-20 till +50 °C
Max. dimringsnivå	10 % (beror på dimmer, ELV)
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja
Produktdata	
Fullständig produktkod	871829137613299
Beställningsproduktnamn	LS518X 10xLED-HB/RD 100-277V MB WH

EAN/UPC – Produkt	8718291376132
Beställningsnummer	223-000065-12
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	20
SAP-material	910503701713
SAP-nettovikt (stycke)	0,435 kg
Katalognummer	223-000065-12
Beskrivning av katalognummer	eColor Fuse Powercore, Red, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Måttskiss



ColorFuse Powercore

