



# eColor Fuse Powercore

## eColor Fuse Powercore, Amber, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Янтарный - 30° x 60° - Medium beam - 305 mm - White

Светильники eColor Fuse Powercore с узким и средним углом луча насыщенного цветного света — отличный выбор для скользящей подсветки и омывающего освещения стен. Сверхкомпактное исполнение позволяет установку в ограниченном пространстве, куда невозможно установить традиционные светильники для скользящего освещения с такой же светоотдачей. Снижение затрат на монтаж, электроэнергию и обслуживание. Позволяет покупателям, проявляющим внимание к окружающей среде, получить экологически безопасное, энергоэффективное световое решение для скользящей подсветки без ущерба качественному или количественному параметрам освещения.

### Данные о продукции

Общая информация		Маркировка CE	
Количество источников света	10 [ 10 pcs]	Метка UL	UL and cUL mark
Код лампового семейства	LED-HB [ LED High Brightness]	Метка CCC	CCC mark
Цвет источника света	Янтарный	<b>Эксплуатационные и электрические характеристики</b>	
Сменный источник света	No	Входное напряжение	100 to 277 V
Драйвер в комплекте	Yes	Входная частота	50–60 Hz
Тип оптики	MB [ Medium beam]	<b>Системы управления и регулировка яркости света</b>	
Распределение света светильника	30° x 60°	Возможность изменения яркости света	Yes
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I		
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850°C, продолжительность 5 с		
Описание типа	No		

## eColor Fuse Powercore

### Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Литой алюминий
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Длина	305 mm
Цвет	White

### Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP20 [ Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [ 0.2 J standard]

### Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная входная мощность	10 W
----------------------------	------

### Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +50 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	10% (depends on dimmer, ELV)


Подходит для случайного переключения	Да
--------------------------------------	----

### Данные об изделии

Полный код продукта	871829137616399
Название продукта для заказа	LS518X 10xLED-HB/AM 100-277V MB WH
EAN/UPC — продукт	8718291376163
Код заказа	223-000065-15
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	20
Материал № (12NC)	910503701716
Вес нетто (шт.)	0,435 kg
Номер по каталогу	223-000065-15
Номер по каталогу, описание	eColor Fuse Powercore, Amber, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



### Чертеж размеров



### eColor Fuse Powercore

