



eW Fuse Powercore

LS515X LED5/3000 100-277V NB WH

eW Fuse Powercore, 3000 K, 10° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)

Με στενές δέσμες και μεσαίες δέσμες έντονου λευκού ή συμπαγούς μπλε φωτός, το eW Fuse Powercore είναι μια εξαιρετική επιλογή για μια μεγάλη γκάμα από εφαρμογές φωτισμού ανάδειξης επιφανειών και φωτισμού με εφέ απλίκας. Το ιδιαίτερα μικρό σχήμα του επιτρέπει την εγκατάσταση σε στενούς χώρους, που είναι πολύ μικροί για να χωρέσουν συμβατικά φωτιστικά φωτισμού ανάδειξης επιφανειών που προσφέρουν παρόμοια απόδοση φωτισμού. Το eW Fuse Powercore καλύπτει ή υπερβαίνει την απόδοση ανάλογων γραμμικών φωτιστικών φθορισμού επιφάνειας, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος εγκατάστασης, ενέργειας και συντήρησης. Προσφέρει στους αγοραστές που σκέφτονται το περιβάλλον ένα οικολογικό, ενεργειακά αποδοτικό φωτιστικό με κορυφαία στην αγορά ποιότητα και ποσότητα φωτός. Η ενσωματωμένη τεχνολογία Powercore διασφαλίζει ταχύ, αποτελεσματικό και ακριβή έλεγχο της απόδοσης ισχύος στο φωτιστικό απευθείας από την τάση γραμμής, οπότε δεν υπάρχει η ανάγκη για εξωτερική τροφοδοσία. Η χρήση τυπικής καλωδίωσης απλοποιεί σημαντικά την εγκατάσταση και βοηθά στη μείωση του συνολικού κόστους του συστήματος.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED5 [LED Module 500 lm]
Χρώμα πηγής φωτός	830 warm white
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται	Όχι
Τύπος οπτικού συστήματος	NB [Narrow beam]
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	10° x 60°
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class I (I)
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]
Περιγραφή τύπου	No


Σήμανση CE	CE mark
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Τάση εισόδου	100 to 277 V
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Υλικό περιβλήματος	Aluminum
Μήκος	305 mm
Χρώμα	White
Έγκριση και εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Finger-protected]
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02 [0.2 J standard]
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχική φωτεινή ροή (ροή συστήματος)	500 lm
Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	3000 K
Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	83
Αρχική ισχύς εισόδου	13.5 W
Συνθήκες εφαρμογής	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-40 to +50 °C
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	10% (depends on dimmer, ELV)

Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Ναι
Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871829137618799
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	LS515X LED5/3000 100-277V NB WH
EAN/UPC	8718291376187
Κωδικός παραγγελίας	523-000065-09
Τοπικός κωδικός	LS515XL5NBWH30
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	20
Αρ. υλικού (12NC)	910503701718
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,445 kg
Αριθμός καταλόγου	523-000065-09
Κωδικός καταλόγου Περιγραφή	eW Fuse Powercore, 3000 K, 10° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



LS515X LED5/3000 100-277V NB WH

