



eW Fuse Powercore

LS515X LED5/2700 100-277V MB WH

eW Fuse Powercore, 2700 K, 30° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)

Wyposażone są w wąską lub średnią rozbieżność wiązki światła białego lub niebieskiego. eW Fuse Powercore jest doskonałym wyborem dla wszelkiego rodzaju oświetlenia ścian zarówno dekoracyjnego jak i zalewowego. Ich ultracienka budowa umożliwia montaż w ciasnych wnękach, niemożliwych na umieszczenie tradycyjnych opraw o podobnym strumieniu świetlnym. eW Fuse Powercore zapewniają takie same lub lepsze parametry świetlne niż porównywalne liniowe świetlówki do dekoracyjnego oświetlania ścian przy niższych kosztach montażu, energii i utrzymania. Stanowią świetne ekologiczne rozwiązanie o jakości i strumieniu świetlnym typowym dla tradycyjnych energochłonnych systemów. Zintegrowana technologia Powercore gwarantuje szybkie, sprawne i dokładne sterowanie zasilaniem docierającym do oprawy bezpośrednio z sieci, co eliminuje zapotrzebowanie na zewnętrzne źródła zasilania. Zastosowanie standardowego okablowania znacznie upraszcza montaż i pomaga obniżyć łączny koszt eksploatacji systemu.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny źródła światła	LED5 [LED Module 500 lm]
Barwa źródła światła	827 barwa ciepło-biała
Wymienne źródło światła	brak
Zawiera zasilacz	tak
Typ optyki	MB [średni rozsył światłości]
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	30° x 60°
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Test rozżarzonego drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s
Opis typu	brak [-]

Znak CE	CE
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	100-277 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak

eW Fuse Powercore

Mechanika i korpus

Materiał korpusu	Aluminium
Długość	305 mm
Kolor	WH

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Odporność na uduary mech.	IK02 [IK02]

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Initial luminous flux	500 lm
Znamionowa temperatura barwowa	2700 K
Init. Color Rendering Index	83
Moc znamionowa	13.5 W

Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C
Maksymalny poziom ściemnienia	10% (zależnie od ściemniacza, ELV)


Umożliwia przełączanie w trybie losowym Tak

Dane produktu

Pełny kod produktu	871829137621799
Nazwa produktu na zamówieniu	LS515X LED5/2700 100-277V MB WH
EAN/UPC - Produkt	8718291376217
Kod zamówienia	523-000065-12
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	20
Material Nr. (12NC)	910503701721
SAP Net Weight (Piece)	0,435 kg
Numer katalogowy	523-000065-12
Catalog Number Description	eW Fuse Powercore, 2700 K, 30° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)



Rysunki techniczne



LS515X LED5/2700 100-277V MB WH

