



eW Fuse Powercore

LS515X LED5/2700 100-277V MB WH

eW Fuse Powercore, 2700 K, 30° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)

eW Fuse Powercore 提供以強烈白光或純藍色光組成的窄光束和中光束，是各式表面掠射和洗牆照明的絕佳選擇。超輕巧的外型，可安裝於傳統掠射燈具無法容納的狹窄空間，同時提供近似等級的光輸出。eW Fuse Powercore 符合 (甚至超越) 同級線型掠射螢光燈的效能，降低安裝、電力與維護成本。具備省電與環保效益，能為講求環保的購買者提供業界頂尖的照明品質及強度。Powercore 整合式技術可快速、有效、準確地控制直接由線電壓輸出至燈具的電源，省去使用外部電源供應器的必要。採標準配線方式，大幅簡化安裝程序，降低整體系統成本。

产品数据

基本資訊		控制調光	
燈具系列代碼	LED5 [LED Module 500 lm]	可調光	是
光源色彩	827	機械和殼體	
可更換光源	否	外罩材質	Aluminum
內附驅動器	是	長度	305 mm
光學裝置類型	MB [中光束]	色彩	WH
燈具光束擴展	30° x 60°	應用	
保護等級 IEC	CLI (I)	防水防塵規範代碼	IP20 [IP20]
灼熱絲測試	850/5 [850/5]	機械衝擊保護碼	IK02 [IK02]
類型說明	否	初始性能	
CE 標誌	CE	初始光通量	500 lm
運作和電氣		初始腐蝕性色溫	2700 K
輸入電壓	100-277 V	初始演色性指數	83
輸入頻率	50 至 60 Hz		


eW Fuse Powercore

初始輸入功率	13.5 W
適用條件	
環境溫度範圍	-40 to +50 °C
最高調光等級	10% (depends on dimmer, ELV)
適合隨機切換	是
產品參數	
完整產品碼	871829137621799
訂購產品名稱	LS515X LED5/2700 100-277V MB WH
EAN/UPC - 產品	8718291376217

訂購代碼	523-000065-12
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	20
材質 Nr. (12NC)	910503701721
淨重 (件)	0.435 kg
產品目錄編號	523-000065-12
商業代碼	eW Fuse Powercore, 2700 K, 30° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)



二维绘图



LS515X LED5/2700 100-277V MB WH

