



eW Fuse Powercore

LS515X LED5/3000 100-277V MB WH

eW Fuse Powercore, 3000 K, 30° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)

Com fechos fechados e médios de luz azul ou branca intensa, o eW Fuse Powercore é uma excelente escolha para uma iluminação de superfície e wall washer. O seu formato ultra compacto permite a instalação em espaços compactos. Na maioria das vezes excede o desempenho quando comparado às tecnologias tradicionais, ao mesmo tempo em que reduz os custos de instalação, energia e manutenção. Oferece aos compradores conscientes um produto eficiente e com qualidade. A tecnologia Powercore integrada garante um controle rápido, eficiente e preciso conectado diretamente à tensão de rede, elimina a necessidade de fontes de alimentação externas. O uso de fiação padrão simplifica drasticamente a instalação e ajuda a reduzir o custo total do sistema.

Dados do produto

Informações gerais		Dados elétricos e de operação	
Código da família das lâmpadas	LED5 [LED Module 500 lm]	Tensão de entrada	100-277 V
Cor da fonte de luz	830	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Fonte de luz substituível	Não	Controles e dimerização	
Controlador incluído	Sim	Regulável	Sim
Tipo de ótica	MB [Facho médio]	Dados mecânicos e de compartimento	
Difusão do fecho da luz da luminária	30° x 60°	Material do compartimento	ALU
Proteção/Classe IEC	CLI (I)	Comprimento	305 mm
Teste de Glow-wire	850/5 [850/5]	Cor	Branco
Descrição do tipo	Não [-]		
Marca CE	CE		

eW Fuse Powercore

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP20 [IP20]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [IK02]

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	500 lm
Temperatura de cor correlacionada inicial	3000 K
Índice de reprodução de cor inicial	83
Potência de entrada inicial	13.5 W

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50 °C
Nível de regulação máximo	10% (depends on dimmer, ELV)
Adequado para uma comutação aleatória	Sim


Dados do produto

Código do produto completo	871829137622499
----------------------------	-----------------

Nome de produto da encomenda	LS515X LED5/3000 100-277V MB WH
EAN/UPC – Produto	8718291376224
Código de encomenda	523-000065-13
Código local	910503701722
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	20
Nº do material (12NC)	910503701722
Peso líquido (peça)	0,435 kg
Número de catálogo	523-000065-13
Descrição do número de catálogo	eW Fuse Powercore, 3000 K, 30° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)



Desenho dimensional



LS515X LED5/3000 100-277V MB WH

