



eW Cove MX Powercore

eW Cove MX Powercore, 2700 K, 125° x 120° Beam Angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)

eW Cove MX Powercore, 2700 K, 125° x 120° Beam Angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)

Com elevada saída de luz, abertura de fecho ampla e uma gama de opções de temperaturas de cores, o eW Cove MX Powercore é indicado para iluminação de destaque e indireta. Este produto excede a performance. Seu desempenho excede o de lâmpadas fluorescentes comparáveis, reduzindo custos de manutenção e energia. A tecnologia Powercore integrada garante um controle rápido, eficiente e preciso com conexão direta à tensão de rede, eliminando a necessidade de fontes de alimentação externas. O uso de fiação padrão simplifica drasticamente a instalação e ajuda a reduzir o custo total do sistema.

Dados do produto

Informações gerais		Proteção/Classe IEC	
Número de fontes de luz	10 [10 pcs]	Pronto para instalar	CL I (I)
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	Descrição do tipo	KIT
Cor da fonte de luz	WW	Marca CE	Não [-]
Fonte de luz substituível	Não	Marca UL	CE
Driver/unidade de alimentação/transformador	PSR [Regulagem da fonte de alimentação]	Marca CCC	UL and cUL mark
Controlador incluído	Sim		CCC
Tipo de ótica	WB [Facho largo]	Dados elétricos e de operação	
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	PC [Bojo/tampa de policarbonato]	Tensão de entrada	100-277 V
Difusão do fecho da luz da luminária	125° x 120°	Frequência de entrada	50 a 60 Hz

Controles e dimerização	
Regulável	Sim

Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Aluminum die-cast
Material de óptica	PC
Material de lente/tampa óptica	PC
Comprimento	305 mm
Cor	Branco

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [IP20]

Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	527 lm
Fluxo luminoso inicial à temperatura de cor de 2.700 K	527 lm
Eficiência da luminária LED inicial	43,9 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	2700 K
Índice de reprodução de cor inicial	82
Potência de entrada inicial	12.5 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Manutenção luminica 50% a 25°C calculada	100000
Manutenção luminica - 50% a 25°C reportada	65000
Manutenção luminica 50% a 50°C calculada	100000
Manutenção luminica - 50% a 50°C reportada	65000
Manutenção luminica 70% a 25°C calculada	100000


Manutenção luminica - 70% a 25°C reportada	65000
Manutenção luminica 70% a 50°C calculada	100000
Manutenção luminica - 70% a 50°C reportada	65000

Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a +50 °C
Nível de regulação máximo	10% (depends on dimmer, ELV)
Adequado para uma comutação aleatória	Sim

Dados do produto	
Código do produto completo	871829137625599
Nome de produto da encomenda	BCX416 10xLED-HB/2700 100-277V WB
EAN/UPC – Produto	8718291376255
Código de encomenda	523-000050-17
Código local	910503701726
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	20
Nº do material (12NC)	910503701726
Copiar peso líquido (peça)	0,400 kg
Número de catálogo	523-000050-17
Descrição do número de catálogo	eW Cove MX Powercore, 2700 K, 125° x 120° Beam Angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)



Desenho dimensional



BCX416 10xLED-HB/2700 100-277V WB

