



eW Cove MX Powercore

eW Cove MX Powercore, 3000 K, 125° x 120° Beam Angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)

eW Cove MX Powercore, 3000 K, 125° x 120° Beam Angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)

eW Cove MX Powercore fournit le flux lumineux le plus élevé de la gamme d'éclairage en corniche linéaires de couleur blanche unie de Color Kinetics. eW Cove MX Powercore permet de créer des éclairages d'accentuation, des illuminations générales indirectes et peut également être utilisé pour toutes les applications d'éclairage de corniches murales ou de plafonds. eW Cove MX Powercore offre des performances supérieures ou égales à celles des systèmes linéaires fluorescents pour corniches comparables, tout en réduisant les coûts d'installation et de maintenance, ainsi que la consommation d'énergie. eW Cove MX Powercore propose aux acheteurs soucieux du respect de l'environnement une solution d'éclairage écologique à haute efficacité énergétique sans pour autant sacrifier la qualité ou la quantité de lumière.

Données du produit

Caractéristiques générales		Faisceau du luminaire	125° x 120°
Nombre de sources lumineuses	10 [10 pcs]	Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]	Prêt à installer	Lampe(s) montée(s), prêt à poser
Température de couleur	Blanc chaud	Description du type	No
Source lumineuse de substitution	Non	Marquage CE	Marquage CE
Driver/alimentation/transformateur	PSR [Gradation par coupure de phase]	Marquage UL	Marquage UL et cUL
Driver inclus	Oui	Marquage CCC	CCC mark
Type d'optique	WB [Faisceau extensif]		
Cache optique/ type de l'objectif	PC [Vasque polycarbonate bombée]		

eW Cove MX Powercore

Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	100 à 277 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Gestion et gradation	
avec gradation	Oui

Matériaux et finitions	
Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Longueur	305 mm
Couleur	Blanc

Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Marquage FCC	FCC Class B

Performances initiales (conforme IEC)	
Flux lumineux initial	534 lm
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	45,3 lm/W
Température de couleur proximale initiale	3000 K
Indice de rendu des couleurs (initial)	83
Puissance initiale absorbée	12.5 W

Durées de vie (condorme IEC)	
Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Signalé	65000


Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Signalé	65000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé	65000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Signalé	65000

Conditions d'utilisation	
Plage de températures ambiantes	-20 à +50 °C
Niveau de gradation maximal	10% (depend du type de variateur)
Convient à une commutation aléatoire	Oui

Données logistiques	
Code de produit complet	871829137626299
Nom du produit de la commande	BCX416 10xLED-HB/3000 100-277V WB
Code barre produit	8718291376262
Code de commande	523-000050-18
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	20
SAP - Matériaux	910503701727
Net Weight (Piece)	0,400 kg
Code catalogue	523-000050-18
Description du code catalogue	eW Cove MX Powercore, 3000 K, 125° x 120° Beam Angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)



Schéma dimensionnel



BCX416 10xLED-HB/3000 100-277V WB

