



eW Cove MX Powercore

eW Cove MX Powercore, 4000 K, 125° x 120° Beam Angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)

eW Cove MX Powercore, 4000 K, 125° x 120° Beam Angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)

Το eW Cove MX Powercore παρέχει την υψηλότερη απόδοση φωτισμού στη σειρά των γραμμικών φωτιστικών συμπαγούς λευκού φωτός της Philips Color Kinetics. Το eW Cove MX Powercore μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φωτισμό ανάδειξης και έμμεσο γενικό φωτισμό, καθώς και για όλη την γκάμα εφαρμογών κρυφού φωτισμού για τοίχους και οροφές. Το eW Cove MX Powercore φτάνει ή και υπερβαίνει την απόδοση ανάλογων συστημάτων γραμμικών ταινιών φθορίζοντος φωτισμού, ενώ παράλληλα μειώνει το κόστος εγκατάστασης, ενέργειας και συντήρησης. Το eW Cove MX Powercore προσφέρει στους αγοραστές που σκέφτονται το περιβάλλον μια ενεργειακά αποδοτική λύση φωτισμού, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα ή την ποσότητα του φωτός.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες			
Αριθμός πηγών φωτός	10 [10 pcs]	Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class I (I)
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED-HB [LED High Brightness]	Έτοιμο για άμεση εγκατάσταση	Ready-to-install
Χρώμα πηγής φωτός	Neutral white	Περιγραφή τύπου	No
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι	Σήμανση CE	CE mark
Όργανο εναύσης/μονάδα τροφοδοσίας/μετατροπείας	PSR [Power supply unit regulating]	Σήμανση UL	UL and cUL mark
Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται	Όχι	Σήμανση CCC	CCC mark
Τύπος οπτικού συστήματος	WB [Wide beam]	Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	PC [Polycarbonate bowl/cover]	Τάση εισόδου	100 to 277 V
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	125° x 120°		

eW Cove MX Powercore

Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
-------------------	--------------

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι
--	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Υλικό περιβλήματος	Aluminum die-cast
Υλικό οπτικού συστήματος	Polycarbonate
Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Polycarbonate
Μήκος	305 mm
Χρώμα	White

Έγκριση και εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Finger-protected]
Σήμανση FCC	FCC Class B

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική φωτεινή ροή (ροή συστήματος)	696 lm
Αρχική φωτεινή ροή σε θερμοκρασία χρώματος 4000 K	696 lm
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	53,1 lm/W
Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	4000 K
Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	83
Αρχική ισχύς εισόδου	12.5 W

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)

Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 25 °C	100000
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 25 °C	65000
Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 50 °C	100000
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 50 °C	65000

Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 25 °C	100000
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 25 °C	65000
Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 50 °C	100000
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 50 °C	65000

Συνθήκες εφαρμογής


Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 to +50 °C
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	10% (depends on dimmer, ELV)
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Ναι

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871829137628699
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	BCX416 10xLED-HB/4000 100-277V WB
EAN/UPC	8718291376286
Κωδικός παραγγελίας	523-000050-20
Τοπικός κωδικός	BCX416NW/WB
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	20
Αρ. υλικού (12NC)	910503701729
Καθαρό βάρος αντιγράφου (τεμάχιο)	0,400 kg
Αριθμός καταλόγου	523-000050-20
Κωδικός καταλόγου Περιγραφή	eW Cove MX Powercore, 4000 K, 125° x 120° Beam Angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



BCX416 10xLED-HB/4000 100-277V WB

