



ColorBurst Compact Powercore



ColorBurst Compact Powercore, 8° (No Spread Lens), White Housing, UL/cUL/CE, Architectural

ColorBurst Compact Powercore, 8° (No Spread Lens), White Housing, UL/cUL/CE, Architectural

ColorBurst Compact Powercore es una luminaria LED de alto rendimiento para exteriores diseñada para la iluminación de acento y monumental. Las versiones estándar y compacta de las luminarias Architectural y Landscape aportan una potencia lumínica a todo color que resulta adecuada para una gran variedad de aplicaciones de iluminación ascendente dinámica, proyección de luz e iluminación decorativa. La tecnología Powercore integrada garantiza un control rápido, eficiente y preciso de la salida de potencia a la luminaria directamente desde el voltaje de línea, lo que elimina la necesidad de recurrir a fuentes de alimentación externas. El uso del cableado estándar simplifica enormemente la instalación y ayuda a reducir el coste total del sistema.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Número de fuentes de luz	12 [12 piezas]	Vida útil al 50% del flujo lumínico	100000 h
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	Tipo de óptica al aire libre	Haz estrecho, ángulo 8°
Color de la fuente de luz	Rojo, verde y azul	Tensión de entrada	100-240 V
Fuente de luz sustituible	No	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Driver incluido	No	Controles y regulación	
Apertura de haz de luz de la luminaria	8°	Regulable	No
Clase de protección IEC	Seguridad clase I		
Marca CE	Marcado CE		
Certificado UL	UL		

ColorBurst Compact Powercore

Mecánicos y de carcasa

Configuración de la carcasa	BV [Versión básica]
Color	WH

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Clase de eficiencia energética	G
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Índice de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Número de registro EPREL	1012750

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Potencia de entrada inicial	17.5 W
-----------------------------	--------

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	100,000
--	---------


Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	90,000
--	--------

Datos de producto

Código de producto completo	871794388486599
Nombre de producto del pedido	BCP462 12xLED-HB/RGB 100-240V WH
EAN/UPC - Producto	8717943884865
Código de pedido	123-000019-07
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Material SAP	910503701821
Copiar Peso neto (pieza)	3,500 kg
Número de catálogo	123-000019-07
Descripción del número de catálogo	ColorBurst Compact Powercore, 8" (No Spread Lens), White Housing, UL/cUL/CE, Architectural



Plano de dimensiones



BCP462 12xLED-HB/RGB 100-240V WH

