



iW Burst Compact Powercore

iW Burst Compact Powercore, 10° x 41° Spread Lens, White Housing, UL/cUL/CE, Architectural

iW Burst Compact Powercore, 10° x 41° Spread Lens, White Housing, UL/cUL/CE, Architectural

iW Burst Compact Powercore to reflektor LED o dużej mocy do mocowania na zewnątrz, mogący służyć jako źródło światła akcentującego lub strefowego. Zawiera kanały lamp LED o ciepłej i chłodnej temperaturze barwowej. Standardowe i kompaktowe oprawy w wersjach architektonicznej i krajobrazowej doskonale sprawdzą się w różnych zastosowaniach wymagających oświetlenia skierowanego ku górze, projektorowego czy dekoracyjnego. Zintegrowana technologia Powercore gwarantuje szybkie, sprawne i dokładne sterowanie zasilaniem docierającym do oprawy bezpośrednio z sieci, co eliminuje zapotrzebowanie na zewnętrzne źródła zasilania. Zastosowanie standardowego okablowania znacznie upraszcza montaż i pomaga obniżyć łączny koszt eksploatacji systemu.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Liczba źródeł światła	12 [12 sztuk]
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]
Barwa źródła światła	barwa chłodno-biała i barwa ciepło-biała
Wymienne źródło światła	brak
Zawiera zasilacz	brak
Typ pokrywy optycznej/soczewki	GT [szyba hartowana]
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	8°
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Znak CE	CE

Oznaczenie UL	UL/cUL
Okres eksploatacji przy utrzymaniu 50% strumienia początkowego	50000 h
Okres eksploatacji przy utrzymaniu 70% strumienia początkowego	50000 h
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	100-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz

iW Burst Compact Powercore

Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	tak

Mechanika i korpus	
Konfiguracja obudowy	BV [wersja podstawowa]
Kolor	WH

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Norma związana z drganiami	Complies with ANSI C136.31, 3G
Wskaźnik odporności na drgania	Complies with ANSI C136.31, 3G

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Moc znamionowa	17.5 W


Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	50000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	50000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	50000

Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	35000
--	-------

Dane produktu	
Pełny kod produktu	871794379294899
Nazwa produktu na zamówieniu	BCP464 12xLED-HB-2700-6500 WH ULCE
EAN/UPC - Produkt	8717943792948
Kod zamówienia	523-000067-07
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	910503702212
SAP Net Weight (Piece)	3,500 kg
Numer katalogowy	523-000067-07
Catalog Number Description	iW Burst Compact Powercore, 10° x 41° Spread Lens, White Housing, UL/cUL/CE, Architectural



Rysunki techniczne



iW Burst Compact Powercore

