



ColorBlast Powercore BCP472

BCP472 36xLED-HB/RGB 100-240V 36 BK

Красный, зеленый и синий - Medium beam angle 36° - Black

Высокопроизводительные светодиодные светильники ColorBlast Powercore совмещают богатый, насыщенный цвет заливающего освещения и эффекты изменения цвета с простой установкой. ColorBlast Powercore предлагает единое решение для внутреннего и наружного применения, а диапазон углов луча делает этот светильник идеальным для скользящего, заливающего и точечного освещения. Плоский монтажный купол, вращающийся монтажный кронштейн и закрепленный прожектор предоставляют исключительную гибкость. Встроенная технология Powercore обеспечивает быстрый, эффективный и точный контроль выходной мощности, подаваемой на осветительную арматуру непосредственно из сети, тем самым устраняя необходимость в установке внешних источников питания. Применение стандартной электропроводки существенно упрощает монтаж и позволяет снизить общие расходы на систему.

Данные о продукции

Общая информация		Маркировка CE	
Количество источников света	36 [36 pcs]	Метка UL	CE mark
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]	Срок службы до эффективности светотдачи в 50%	UL mark
Угол расхождения луча от источника света	36 °	Срок службы до эффективности светотдачи в 70%	90000 h
Цвет источника света	Красный, зеленый и синий	Optic type outdoor	70000 h
Сменный источник света	No	Срок службы до эффективности светотдачи в 50%	Medium beam angle 36°
Драйвер в комплекте	Yes	Класс защиты по МЭК	
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 5 с	Эксплуатационные и электрические характеристики	
		Входное напряжение	100 to 240 V


ColorBlast Powercore BCP472

Входная частота	50–60 Hz
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Цвет	Black
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 J vandal-resistant]
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная светоотдача	1217 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	23,9 lm/W

Начальная входная мощность	50 W
Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +50 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	871794379534599
Название продукта для заказа	BCP472 36xLED-HB/RGB 100-240V 36 BK
EAN/UPC — продукт	8717943795345
Код заказа	910503702353
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	2
Материал № (12NC)	910503702353
Вес нетто (шт.)	3,000 kg



Чертеж размеров



ColorBlast Powercore

