



# ColorBlast Powercore BCP472

## BCP472 36xLED-HB/RGB 100-240V 86 WH

Красный, зеленый и синий - Very wide beam angle 86° - White

Высокопроизводительные светодиодные светильники ColorBlast Powercore совмещают богатый, насыщенный цвет заливающего освещения и эффекты изменения цвета с простой установкой. ColorBlast Powercore предлагает единое решение для внутреннего и наружного применения, а диапазон углов луча делает этот светильник идеальным для скользящего, заливающего и точечного освещения. Плоский монтажный купол, вращающийся монтажный кронштейн и закрепленный прожектор предоставляют исключительную гибкость. Встроенная технология Powercore обеспечивает быстрый, эффективный и точный контроль выходной мощности, подаваемой на осветительную арматуру непосредственно из сети, тем самым устраняя необходимость в установке внешних источников питания. Применение стандартной электропроводки существенно упрощает монтаж и позволяет снизить общие расходы на систему.

### Данные о продукции

Общая информация		Маркировка CE	
Количество источников света	36 [ 36 pcs]	Метка UL	CE mark
Код лампового семейства	LED-HB [ LED High Brightness]	Срок службы до эффективности светоотдачи в 50%	UL mark
Угол расхождения луча от источника света	83 °	Срок службы до эффективности светоотдачи в 70%	90000 h
Цвет источника света	Красный, зеленый и синий	Optic type outdoor	70000 h
Сменный источник света	No	Very wide beam angle 86°	
Драйвер в комплекте	Yes		
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I		
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 5 с		
		<b>Эксплуатационные и электрические характеристики</b>	
		Входное напряжение	100 to 240 V


# ColorBlast Powercore BCP472

Входная частота	50–60 Hz
<b>Системы управления и регулировка яркости света</b>	
Возможность изменения яркости света	Yes
<b>Механические компоненты и корпус</b>	
Цвет	White
<b>Соответствие требованиям и область применения</b>	
Код защиты от проникновения	IP66 [ Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [ 20 J vandal-resistant]
<b>Первоначальная производительность (соответствие МЭК)</b>	
Начальная светоотдача	1471 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	23,9 lm/W

Начальная входная мощность	50 W
<b>Условия эксплуатации</b>	
Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +50 °C
<b>Данные об изделии</b>	
Полный код продукта	871794379535299
Название продукта для заказа	BCP472 36xLED-HB/RGB 100-240V 86 WH
EAN/UPC — продукт	8717943795352
Код заказа	910503702354
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	2
Материал № (12NC)	910503702354
Вес нетто (шт.)	3,000 kg



## Чертеж размеров



ColorBlast Powercore

