



# eW Blast Powercore BCP473

## BCP473 36xLED-HB-4000 100-277V 21 BK

4000 K - Keskileveä keilakulma 21° - Musta

eW Blast Powercore on ledivalaisin, joka tuottaa tehokasta valkoista pesuvaloa kuluttaen vähemmän energiaa kuin vastaavat muut kuin ledivalaisimet. Valaisimessa on suuri valikoima väriämpötiloja, neljä kiinteää väriä (punainen, sininen, vihreä ja keltainen) ja sijoitteluvaihtoehtoja, joten se soveltuu joustavasti niin arkkitehtonisten rakenteiden korostamiseen kuin yleisvalaistukseen, valokyltteihin ja myymälätiloihin. Pitkäikäiset LED-valot vähentävät merkittävästi huolto-ongelmia ja mahdollistavat valkoisen valon käytön tiloissa, joissa lamppujen huolto voi olla mahdotonta. Linssivalikoima tukee useita valkoista valoa käyttäviä sovelluksia. Integroitu Powercore-tekniikka takaa nopean, tehokkaan ja tarkan virransyötön valaisimeen suoraan verkkojännitteestä, minkä ansiosta ulkoisia virtalähteitä ei tarvita. Vakiojohdotuksen käyttäminen yksinkertaistaa asennusta huomattavasti ja auttaa pienentämään järjestelmän kokonaiskustannuksia.

### Tuotetiedot

#### Yleistä tietoa

Valonlähteiden määrä	36 [ 36 kpl]
Lamppuperheen koodi	LED-HB [ LED High Brightness]
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s
CE-merkintä	CE-merkintä
UL-merkintä	UL-merkintä
Elinikä 50 %:n valovirranalennemaan	90000 h

Elinikä 70 %:n valovirranalennemaan	70000 h
Optic type outdoor	Keskileveä keilakulma 21°

#### Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	100 - 277 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz

#### Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

## eW Blast Powercore BCP473

### Mekaaniset tiedot ja runko

Väri Musta

### Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka IP66 [ Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]

Mek. iskun suojauskoodi IK10 [ 20 J ilkeilynsuojaus]

### Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa 2141 lm

LED-valaisimen tehokkuus alussa 45,9 lm/W

Alun vast. värielämpötila 4000 K

Alun Värintoistoindeksi 80

Ottoteho alussa 50 W

### Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue -20 ... +50 °C

### Tuotetiedot

Koko tuotekoodi 871794379512399

Tilaustuotteen nimi BCP473 36xLED-HB-4000 100-277V 21 BK

EAN/UPC – tuote 8717943795123

Tilauskoodi 79512399


Osoittaja – määrä/pakkaus 1

Osoittaja – pakkauksia ulommassa 2


laatikossa

Materiaalinumero (12NC) 910503702390

Nettopaino (kappale) 3,000 kg



### Mittapiirros



eW Blast Powercore

