



eW Cove MX Powercore

eW Cove MX Powercore, 2700 K, 125° x 120° Beam Angle, 12.5 W/ft, 1.2 m (4 ft)

eW Cove MX Powercore, 2700 K, 125° x 120° Beam Angle, 12.5 W/ft, 1.2 m (4 ft)

Το eW Cove MX Powercore παρέχει την υψηλότερη απόδοση φωτισμού στη σειρά των γραμμικών φωτιστικών συμπαγούς λευκού φωτός της Philips Color Kinetics. Το eW Cove MX Powercore μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φωτισμό ανάδειξης και έμμεσο γενικό φωτισμό, καθώς και για όλη την γκάμα εφαρμογών κρυφού φωτισμού για τοίχους και οροφές. Το eW Cove MX Powercore φτάνει ή και υπερβαίνει την απόδοση ανάλογων συστημάτων γραμμικών ταινιών φθορίζοντος φωτισμού, ενώ παράλληλα μειώνει το κόστος εγκατάστασης, ενέργειας και συντήρησης. Το eW Cove MX Powercore προσφέρει στους αγοραστές που σκέφτονται το περιβάλλον μια ενεργειακά αποδοτική λύση φωτισμού, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα ή την ποσότητα του φωτός.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Κατηγορία προστασίας IEC	
Αριθμός πηγών φωτός	10 [10 pcs]	Ετοιμο για άμεση εγκατάσταση	Safety class I (I)
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED-HB [LED High Brightness]	Περιγραφή τύπου	Ready-to-install
Χρώμα πηγής φωτός	Warm white	Σήμανση CE	No
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι	Σήμανση UL	CE mark
Όργανο εναύσης/μονάδα τροφοδοσίας/μετατροπείας	PSR [Power supply unit regulating]	Σήμανση CCC	UL and cUL mark
Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται	Όχι	Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Τύπος οπτικού συστήματος	WB [Wide beam]	Τάση εισόδου	CCC mark
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	PC [Polycarbonate bowl/cover]		
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	125° x 120°		

eW Cove MX Powercore

Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
-------------------	--------------

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι
--	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Υλικό περιβλήματος	Aluminum die-cast
Υλικό οπτικού συστήματος	Polycarbonate
Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Polycarbonate
Μήκος	1220 mm
Χρώμα	White

Έγκριση και εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Finger-protected]
-----------------------------------	--------------------------

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική φωτεινή ροή (ροή συστήματος)	2303 lm
Αρχική φωτεινή ροή σε θερμοκρασία χρώματος 2700 K	2303 lm
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	43,9 lm/W
Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	2700 K
Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	80
Αρχική ισχύς εισόδου	50 W

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)

Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 25 °C	100000
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 25 °C	65000
Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 50 °C	100000
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 50 °C	65000

Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 25 °C	100000
--	--------

Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 25 °C	65000
--	-------

Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 50 °C	100000
--	--------

Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 50 °C	65000
--	-------

Συνθήκες εφαρμογής


Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 to +50 °C
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	10% (depends on dimmer, ELV)
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Ναι

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871829137857099
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	BCX416 10xLED-HB/2700 100-277V L1220 WB
EAN/UPC	8718291378570
Κωδικός παραγγελίας	523-000050-22
Τοπικός κωδικός	BCX416L1220WB27
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
Αρ. υλικού (12NC)	910503702540
Καθαρό βάρος αντιγράφου (τεμάχιο)	1,800 kg
Αριθμός καταλόγου	523-000050-22
Κωδικός καταλόγου Περιγραφή	eW Cove MX Powercore, 2700 K, 125° x 120° Beam Angle, 12.5 W/ft, 1.2 m (4 ft)



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



BCX416 10xLED-HB/2700 100-277V L1220 WB

