



eW Cove MX Powercore

eW Cove MX Powercore, 4000 K, 50° x 70° Beam Angle, 12.5 W/ft, 1.2 m (4 ft)

eW Cove MX Powercore, 4000 K, 50° x 70° Beam Angle, 12.5 W/ft, 1.2 m (4 ft)

eW Cove MX Powercore produce l'emissione luminosa più elevata nella linea di luci per nicchie lineari a colori uniformi di Philips Color Kinetics. Con angoli del fascio medi e larghi e una gamma di colori fissi, gli apparecchi possono essere utilizzati per applicazioni di illuminazione d'accento e per nicchie a parete e a soffitto. Offre ai clienti particolarmente attenti all'ambiente una soluzione di illuminazione a efficienza energetica ecosostenibile senza sacrificare la qualità o la quantità della luce. www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/ewcovemxpc/

Dati del prodotto

Informazioni generali		Pronto per l'installazione	
Numero di sorgenti luminose	10 [10 pcs]	Descrizione tipo	No
Codice famiglia lampada	LED-HB [LED High Brightness]	Marchio CE	CE mark
Colore sorgente luminosa	Bianco neutro	Marchio UL	UL and cUL mark
Sorgente luminosa sostituibile	No	Marchio CCC	CCC mark
Driver/unità alimentazione/trasformatore	PSR [Power supply unit regulating]	Funzionamento e parte elettrica	
Driver incluso	Si	Tensione in ingresso	100 to 277 V
Tipo di ottica	MB [Ottica fascio medio MB]	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Tipo copertura ottica/lenti	PC [Copertura policarbonato PC]		
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	50° x 70°		
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I		

eW Cove MX Powercore

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si

Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Lunghezza	1220 mm
Colore	Bianco WH

Approvazione e applicazione	
Codice di protezione ingresso	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Marchio FCC	FCC Class B

Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Flusso luminoso iniziale	1921 lm
Flusso luminoso iniziale alla temperature del colore di 4000 K	1921 lm
Efficienza iniziale apparecchio LED	43,5 lm/W
Temperatura di colore corr. Iniziale	4000 K
Indice di resa dei colori iniz.	83
Potenza in ingresso iniziale	50 W

Rendimento nel tempo (conformità IEC)	
50% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	100000
50% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	65000
50% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	100000


50% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	65000
70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	100000
70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	65000
70% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	100000
70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	65000

Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +50 °C
Livello regolazione massimo	10%(limite dipendente dal dimmer usato, ELV)
Adatto per accensione casuale	Si

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871829137864899
Nome prodotto ordine	BCX416 10xLED-HB/4000 100-277V L1220 MB
EAN/UPC - Prodotto	8718291378648
Codice d'ordine	523-000050-29
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
Materiale SAP	910503702541
Peso netto (al pezzo)	2,050 kg
Numero catalogo	523-000050-29
Numero catalogo Descrizione	eW Cove MX Powercore, 4000 K, 50° x 70° Beam Angle, 12.5 W/ft, 1.2 m (4 ft)



Disegno tecnico



BCX416 10xLED-HB/4000 100-277V L1220 MB

