



# ArchiPoint iColor



## ArchiPoint iColor Powercore, Translucent Dome Lens with Conduit Mounting Base, M25 (metric size conduit)

ArchiPoint iColor Powercore, Translucent Dome Lens with Conduit Mounting Base, M25 (metric size conduit)

ArchiPoint iColor Powercore es un proyector LED para exteriores, visible con luz diurna, ideal para aplicaciones de balizamiento y señalización, visión directa ó acento. ArchiPoint permite reproducir videos de baja resolución, gráficos y crear efectos dinámicos en fachadas, tiendas ó instalaciones de ocio. ArchiPoint iColor Powercore proporciona un flujo luminoso elevado y una gran eficiencia gracias a la tecnología PowerCore. La tecnología PowerCore facilita y abarata la instalación ya que permite que las luminarias se alimenten directamente con tensión de red y a través del mismo cable por el que van los datos.

### Datos del producto


| Información general                    |                                 | Operativos y eléctricos |                  |
|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|
| Código de familia de lámparas          | LED-HB [ LED High Brightness]   | Tensión de entrada      | 100-240 V        |
| Color de la fuente de luz              | Rojo, verde y azul              | Frecuencia de entrada   | 50 a 60 Hz       |
| Fuente de luz sustituible              | No                              | Controles y regulación  |                  |
| Driver incluido                        | Si                              | Regulable               | No               |
| Tipo lente/cubierta óptica             | TSDM [ Semiesfera transparente] | Mecánicos y de carcasa  |                  |
| Apertura de haz de luz de la luminaria | 150°                            | Material de la carcasa  | Aluminio fundido |
| Clase de protección IEC                | Seguridad clase I               | Material óptico         | PC               |
| Marca CE                               | Marcado CE                      | Color                   | SI               |
| Certificado UL                         | UL                              |                         |                  |
| Certificado CCC                        | No                              |                         |                  |
| Accesorio PFC                          | ZCP780                          |                         |                  |

|                                                    |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aprobación y aplicación</b>                     |                                                                                                    |
| Código de protección de entrada                    | IP66 [ Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión] |
| Clase de eficiencia energética                     | G                                                                                                  |
| Índice de protección frente a choque mecánico      | IK10 [ IK10]                                                                                       |
| Estándar de vibración                              | Complies with ANSI C136.31, 3G                                                                     |
| Certificado FCC                                    | FCC Class A                                                                                        |
| Índice de vibración                                | Complies with ANSI C136.31, 3G                                                                     |
| Número de registro EPREL                           | 953156                                                                                             |
| <b>Rendimiento inicial (conforme con IEC)</b>      |                                                                                                    |
| Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)         | 501 lm                                                                                             |
| Eficacia de la luminaria LED inicial               | 17,6 lm/W                                                                                          |
| Potencia de entrada inicial                        | 25 W                                                                                               |
| <b>Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)</b> |                                                                                                    |
| Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado     | 100000                                                                                             |
| Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado     | 70000                                                                                              |
| Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado     | 70000                                                                                              |


|                                                |                                                                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado | 40000                                                                                                    |
| <b>Condiciones de aplicación</b>               |                                                                                                          |
| Rango de temperatura ambiente                  | -40 °C a +50 °C                                                                                          |
| <b>Datos de producto</b>                       |                                                                                                          |
| Código de producto completo                    | 871829138149599                                                                                          |
| Nombre de producto del pedido                  | BCP780 LED-HB/RGB 100-240V TSDM SI CE UL                                                                 |
| EAN/UPC - Producto                             | 8718291381495                                                                                            |
| Código de pedido                               | 123-000022-00                                                                                            |
| Cantidad por paquete                           | 1                                                                                                        |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior     | 4                                                                                                        |
| Material SAP                                   | 910503702579                                                                                             |
| Copiar Peso neto (pieza)                       | 1,500 kg                                                                                                 |
| Número de catálogo                             | 123-000022-00                                                                                            |
| Descripción del número de catálogo             | ArchiPoint iColor Powercore, Translucent Dome Lens with Conduit Mounting Base, M25 (metric size conduit) |




Plano de dimensiones




BCP780 LED-HB/RGB 100-240V TSDM SI CE UL



BCP780 LED-HB/RGB 100-240V TSDM SI CE UL




BCP780 LED-HB/RGB 100-240V TSDM SI CE UL



BCP780 LED-HB/RGB 100-240V TSDM SI CE UL

Plano de dimensiones



BCP780 LED-HB/RGB 100-240V TSDM SI CE UL

