



# ArchiPoint iColor

## ArchiPoint iColor Powercore, Translucent Dome Lens with Conduit Mounting Base, M25 (metric size conduit)

ArchiPoint iColor Powercore, Translucent Dome Lens with Conduit Mounting Base, M25 (metric size conduit)

ArchiPoint iColor Powercore é uma solução LED para exteriores visível também durante o dia, perfeita para diversas aplicações de visão direta (direct view) e sinalização, bem como para uso em aplicações de destaque, como na iluminação de caminho e balizamento. Esses versáteis aparelhos de iluminação permitem a reprodução de vídeo, elementos gráficos e efeitos complexos e dinâmicos projetados em vários cenários arquitetônicos. ArchiPoint iColor Powercore oferece saída de alta intensidade com a economia da tecnologia Powercore em uma carcaça de alumínio reforçada. A tecnologia Powercore opera com tensão de rede e dados no mesmo cabo, simplificando drasticamente a instalação e reduzindo o custo total do sistema.

### Dados do produto

Informações gerais		Acessório PFC	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [ LED High Brightness]		ZCP780
Cor da fonte de luz	Vermelho, verde e azul	Dados elétricos e de operação	
Fonte de luz substituível	Não	Tensão de entrada	100-240 V
Controlador incluído	Sim	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	TSDM [ Transparent dome]	Controles e dimerização	
Difusão do fecho da luz da luminária	150°	Regulável	Não
Proteção/Classe IEC	CLI (I)	Dados mecânicos e de compartimento	
Marca CE	CE	Material do compartimento	Aluminum die-cast
Marca UL	UL		
Marca CCC	Não		

# ArchiPoint iColor

Material de óptica	PC
Cor	Prateado

## Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [ IP66]
Classificação de eficiência energética	G
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [ IK10]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Marca FCC	FCC Class A
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Número do registro EPREL	953156

## Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	501 lm
Eficiência da luminária LED inicial	17,6 lm/W
Potência de entrada inicial	25 W

## Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Manutenção lumínica - 50% a 25°C reportada	100000
Manutenção lumínica - 50% a 50°C reportada	70000
Manutenção lumínica - 70% a 25°C reportada	70000
Manutenção lumínica - 70% a 50°C reportada	40000

## Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50 °C
-----------------------------------	---------------

## Dados do produto


Código do produto completo	871829138149599
Nome de produto da encomenda	BCP780 LED-HB/RGB 100-240V TSDM SI CE UL
EA/UPC – Produto	8718291381495
Código de encomenda	123-000022-00
Código local	910503702579
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	4
Nº do material (12NC)	910503702579
Copiar peso líquido (peça)	1,500 kg
Número de catálogo	123-000022-00
Descrição do número de catálogo	ArchiPoint iColor Powercore, Translucent Dome Lens with Conduit Mounting Base, M25 (metric size conduit)




## Desenho dimensional




BCP780 LED-HB/RGB 100-240V TSDM SI CE UL



BCP780 LED-HB/RGB 100-240V TSDM SI CE UL




BCP780 LED-HB/RGB 100-240V TSDM SI CE UL



BCP780 LED-HB/RGB 100-240V TSDM SI CE UL

## Desenho dimensional



BCP780 LED-HB/RGB 100-240V TSDM SI CE UL

