



eW Cove MX Powercore

eW Cove MX Powercore, 3000 K, 125° x 120° Beam Angle, 12.5 W/ft, 1.2 m (4 ft)

eW Cove MX Powercore, 3000 K, 125° x 120° Beam Angle, 12.5 W/ft, 1.2 m (4 ft)

Vďaka vynikajúcemu svetelnému výkonu, širokému uhlu vyžarovania a rôznym monochromatickým verziám a teplotám chromatickosti možno svietidlo eW Cove MX Powercore používať na akcentačné osvetlenie a nepriame všeobecné osvetlenie, ako aj na rozmanité osvetlenie stien a stropov z výklenkov. Toto svietidlo dosahuje alebo prekračuje výkon porovnateľných lineárnych žiarivkových línií pre výklenky a zároveň znižuje náklady na montáž, elektrickú energiu a údržbu. Svietidlo eW Cove MX Powercore ponúka zákazníkom, ktorým záleží na životnom prostredí, ekologické a energeticky účinné riešenie osvetlenia bez kompromisov voči kvalite a kvantite svetla. Integrovaná technológia Powercore zaručuje rýchle, účinné a presné riadenie zdroja napájania svietidla priamo zo siete, čím eliminuje potrebu externého napájania. Použitie štandardných káblov významne zjednodušuje montáž a pomáha znižovať celkové náklady na systém.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie			
Počet svetelných zdrojov	10 [10 pcs]	Typ optického krytu/šošovky	PC [Polykarbonátová guľa/kryt]
Kód radu svetelného zdroja	LED-HB [LED High Brightness]	Rozptyl svetelného lúča svietidla	125° x 120°
Farba svetelného zdroja	Teplá biela	Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie	Pripravené na montáž	Pripravené na montáž
Driver/napájacia jednotka/transformátor	PSR [Power supply unit regulating]	Opis typu	No
Vrátane napájača	Áno	Značka CE	CE mark
Typ optiky	WB [Široký lúč]	Značka UL	UL and cUL mark

eW Cove MX Powercore

Značka CCC	CCC mark
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	100 to 277 V
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Mechanické časti a teleso	
Materiál telesa	Hliníkový odliatok
Optický materiál	Polycarbonate
Materiál optického krytu/šošovky	Polykarbonát
Dĺžka	1220 mm
Farba	Biela
Schválenie a použitie	
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Značka FCC	FCC Class B
Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)	
Počiatkový svetelný tok (tok systému)	2517 lm
Počiatková účinnosť LED svetidla	45,3 lm/W
Poč. náhradná teplota chromatickosti	3000 K
Poč. index podania farieb	83
Počiatkový príkon	50 W
Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)	
Vypočítaný pokles svetelného toku na 50 % pri teplote 25 °C	100000
Oznámený pokles svetelného toku na 50 % pri teplote 25 °C	65000
Vypočítaný pokles svetelného toku na 50 % pri teplote 50 °C	100000

Oznámený pokles svetelného toku na 50 % pri teplote 50 °C	65000
Vypočítaný pokles svetelného toku na 70 % pri teplote 25 °C	100000
Oznámený pokles svetelného toku na 70 % pri teplote 25 °C	65000
Vypočítaný pokles svetelného toku na 70 % pri teplote 50 °C	100000
Oznámený pokles svetelného toku na 70 % pri teplote 50 °C	65000

Podmienky použitia


Rozsah okolitých teplôt	-20 až +50 °C
Maximálna úroveň stmievania	10% (podľa stmievača, ELV)
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno

Údaje o produkte

Úplný kód produktu	871829137858799
Objednávkový názov produktu	BCX416 10xLED-HB/3000 100-277V L1220 WB
EAN/UPC – produkt	8718291378587
Objednávkový kód	523-000050-23
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	6
Materiál SAP	910503702611
Celková hmotnosť kópie (kus)	1,800 kg
Katalógové číslo	523-000050-23
Katalógové číslo, opis	eW Cove MX Powercore, 3000 K, 125° x 120° Beam Angle, 12.5 W/ft, 1.2 m (4 ft)



Rozmerový obrázok



BCX416 10xLED-HB/3000 100-277V L1220 WB

