



eW Cove MX Powercore

eW Cove MX Powercore, 3500 K, 50° x 70° Beam Angle, 12.5 W/ft, 1.2 m (4 ft)

eW Cove MX Powercore, 3500 K, 50° x 70° Beam Angle, 12.5 W/ft, 1.2 m (4 ft)

eW Cove MX Powercore fournit le flux lumineux le plus élevé de la gamme d'éclairage en corniche linéaires de couleur blanche unie de Color Kinetics. eW Cove MX Powercore permet de créer des éclairages d'accentuation, des illuminations générales indirectes et peut également être utilisé pour toutes les applications d'éclairage de corniches murales ou de plafonds. eW Cove MX Powercore offre des performances supérieures ou égales à celles des systèmes linéaires fluorescents pour corniches comparables, tout en réduisant les coûts d'installation et de maintenance, ainsi que la consommation d'énergie. eW Cove MX Powercore propose aux acheteurs soucieux du respect de l'environnement une solution d'éclairage écologique à haute efficacité énergétique sans pour autant sacrifier la qualité ou la quantité de lumière.

Données du produit

Caractéristiques générales		Faisceau du luminaire	50° x 70°
Nombre de sources lumineuses	10 [10 pcs]	Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]	Prêt à installer	Lampe(s) montée(s), prêt à poser
Température de couleur	Blanc neutre	Description du type	No
Source lumineuse de substitution	Non	Marquage CE	Marquage CE
Driver/alimentation/transformateur	PSR [Gradation par coupure de phase]	Marquage UL	Marquage UL et cUL
Driver inclus	Oui	Marquage CCC	CCC mark
Type d'optique	MB [Faisceau semi intensif]		
Cache optique/ type de l'objectif	PC [Vasque polycarbonate bombée]		


eW Cove MX Powercore

Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	100 à 277 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Gestion et gradation	
avec gradation	Oui
Matériaux et finitions	
Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Longueur	1220 mm
Couleur	Blanc
Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Marquage FCC	FCC Class B
Performances initiales (conforme IEC)	
Flux lumineux initial	2721 lm
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	40,0 lm/W
Température de couleur proximale initiale	3500 K
Indice de rendu des couleurs (initial)	84
Puissance initiale absorbée	50 W
Durées de vie (condorme IEC)	
Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Signalé	65000

Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Calculé		100000
Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Signalé		65000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Calculé		100000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé		65000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Calculé		100000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Signalé		65000
Conditions d'utilisation		
Plage de températures ambiantes		-20 à +50 °C
Niveau de gradation maximal		10% (depend du type de variateur)
Convient à une commutation aléatoire		Oui
Données logistiques		
Code de produit complet		871829137863199
Nom du produit de la commande		BCX416 10xLED-HB/3500 100-277V L1220 MB
Code barre produit		8718291378631
Code de commande		523-000050-28
Numérateur - Quantité par kit		1
Conditionnement par carton		6
SAP - Matériaux		910503702616
Net Weight (Piece)		2,050 kg
Code catalogue		523-000050-28
Description du code catalogue		eW Cove MX Powercore, 3500 K, 50° x 70° Beam Angle, 12.5 W/ft, 1.2 m (4 ft)



Schéma dimensionnel



BCX416 10xLED-HB/3500 100-277V L1220 MB

