



eW Fuse Powercore

LS515X LED5/2700 100-277V L1220 NB

eW Fuse Powercore, 2700 K, 10° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 1219 mm (4 ft)

Обладающие оптикой с узким или средним пучками яркого белого или синего света, светильники eW Fuse Powercore являются отличным выбором для решения всевозможных задач по созданию скользящей засветки и омывающего освещения стен. Благодаря компактному корпусу приборов возможна их установка в условиях ограниченного пространства, в местах, где невозможно использовать традиционные приборы для создания скользящей засветки с аналогичным световым потоком. Рабочие характеристики eW Fuse Powercore соответствуют или превосходят характеристики эквивалентных осветительных приборов под линейные люминесцентные лампы, при этом светильники серии более экономичны в установке и эксплуатации и потребляют меньшее количество электроэнергии. Серия будет интересна клиентам, внимательно относящимся к вопросам экологии, так как она представлена экологичными, энергоэффективными приборами для омывания стен светом, гарантирующими лучшее из представленных в области светотехники качество и количество света. Встроенная технология Powercore обеспечивает быстрое, эффективное и точное управление питающим напряжением светильника непосредственно от сети, что устраняет необходимость использования дополнительного оборудования. Использование стандартной схемы подключения значительно упрощает установку и позволяет сократить общую стоимость системы.

Данные о продукции

Общая информация		Распределение света светильника	
Код лампового семейства	LED5 [LED Module 500 lm]	Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Цвет источника света	Теплый белый 827	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850°C, продолжительность 5 с
Сменный источник света	No	Описание типа	No
Драйвер в комплекте	Yes	Маркировка CE	CE mark
Тип оптики	NB [Narrow beam]		

eW Fuse Powercore

Метка ENEC	-
Метка UL	UL mark
Метка CCC	-

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	100 to 277 V
Входная частота	50–60 Hz

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Алюминий
Длина	1219 mm
Цвет	White

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0.2 J standard]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	2050 lm
Нач. корр. цветовая температура	2700 K

Начальная входная мощность	50 W
----------------------------	------

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	10% (depends on dimmer, ELV)
Подходит для случайного переключения	Да

Данные об изделии

Полный код продукта	871829137865599
Название продукта для заказа	LS515X LED5/2700 100-277V L1220 NB
EAN/UPC — продукт	8718291378655
Код заказа	523-000065-16
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	6
Материал (SAP)	910503702617
Вес нетто (шт.) SAP	1,980 kg
Номер по каталогу	523-000065-16
Номер по каталогу, описание	eW Fuse Powercore, 2700 K, 10° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 1219 mm (4 ft)



Чертеж размеров



LS515X LED5/2700 100-277V L1220 NB

