



eW Fuse Powercore

LS515X LED5/3500 100-277V L1220 NB

eW Fuse Powercore, 3500 K, 10° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 1219 mm (4 ft)

Med smalstrålande och mediumstrålande intensivt vitt eller blått ljus är eW Fuse Powercore ett perfekt val för effektbelysning av ytor och wall-washing-applikationer. Dess ultrakompakta design möjliggör installationer i utrymmen som är för trånga för att traditionella belysningslösningar med likvärdigt ljusflöde ska kunna användas. Armaturen uppfyller eller överträffar kraven på jämförbar linjär lysrörsbelysning, samtidigt som den sänker installations-, energi- och underhållskostnaderna. eW Fuse Powercore är ett alternativ för den miljömedvetna köparen som vill ha en miljöanpassad och energieffektiv lösning som varken kompromissar med ljus kvalitet eller ljus kvantitet. Den inbyggda Powercore-tekniken ger snabb, effektiv och exakt uteffekt till armaturen direkt från nätspänningen, vilket innebär att det inte behövs någon extern strömkälla. Standardkablarna förenklar installationen betydligt och sänker de totala kostnaderna för systemet. Integrerad Powercore-teknologi försäkras snabb, effektiv och precis kontroll av effektuttag till armaturen direkt från nätuttaget vilket eliminerar behovet för extern strömförsörjning. Användning av standardöverkoppling underlättar installationen och håller de totala systemkostnaderna på en låg nivå.

Produktdata

Allmän information			
Lampfamiljsskod	LED5 [LED Module 500 lm]	Glödtrådtest	Temperatur 850 °C, under 5 s
Ljuskällans färg	835 neutralvit	Typbeskrivning	No
Utbytbar ljuskälla	Nej	CE-märkning	CE märkning
Driftdon ingår	Ja	ENEC-märkning	-
Optiktyp	NB [smalstrålande optik]	UL-märkning	UL märke
Armaturens ljusfördelning	10° x 60°	CCC-märkning	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I		

eW Fuse Powercore

Drift och elektricitet

Inspänning	100 till 277 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz

Styrenheter och dimring

Dimbara	Ja
---------	----

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Längd	1219 mm
Färg	Vit

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	2400 lm
Init. Corr. färgtemperatur	3500 K
Initial ineffekt	50 W

Användningsförhållanden


Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C
Max. dimringsnivå	10 % (beror på dimmer, ELV)
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Produktdata

Fullständig produktkod	871829137867999
Beställningsproduktnamn	LS515X LED5/3500 100-277V L1220 NB
EAN/UPC – Produkt	8718291378679
Beställningsnummer	523-000065-18
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
Materialnummer (12NC)	910503702619
Nettovikt (stycke)	1,980 kg
Katalognummer	523-000065-18
Beskrivning av katalognummer	eW Fuse Powercore, 3500 K, 10° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 1219 mm (4 ft)



Måttskiss



LS515X LED5/3500 100-277V L1220 NB

