



eW Fuse Powercore

LS515X LED5/4000 100-277V L1220 NB

eW Fuse Powercore, 4000 K, 10° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 1219 mm (4 ft)

eW Fuse Powercore es ideal para aplicaciones de iluminación rasante y bañado de pared. Existe la posibilidad de seleccionar una óptica de haz estrecho o medio. Su formato compacto permite su instalación en espacios pequeños. eW Fuse Powercore mejora el rendimiento de las luminarias con tubos fluorescentes y además, reduce el consumo y los costes de mantenimiento. Su instalación es sencilla. Es una luminaria cuidadosa con el medioambiente y de gran calidad y cantidad de luz. La tecnología Powercore integrada garantiza un control rápido, eficiente y preciso. La alimentación de la luminaria es 220V, lo que elimina la necesidad de recurrir a transformadores remotos o a otras fuentes de alimentación externas. El uso del cableado estándar simplifica enormemente la instalación y ayuda a reducir coste total del sistema.

Datos del producto

Información general	
Código de familia de lámparas	LED5 [LED Module 500 lm]
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Fuente de luz sustituible	No
Driver incluido	Si
Tipo de óptica	NB [Haz estrecho]
Apertura de haz de luz de la luminaria	10° x 60°
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 5 s
Descripción del tipo	No
Marca CE	Marcado CE
Certificado ENEC	No

Certificado UL	UL
Certificado CCC	No

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	100–277 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Controles y regulación

Regulable	Si
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Aluminio
------------------------	----------

eW Fuse Powercore

Longitud	1219 mm
Color	WH

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [IK02]

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	2600 lm
Corr. inic. de temperatura de color	4000 K
Potencia de entrada inicial	50 W


Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
Nivel máximo de regulación	10%-ELV
Apta para encendidos y apagados aleatorios	Si

Datos de producto	
Código de producto completo	871829137868699
Nombre de producto del pedido	LS515X LED5/4000 100-277V L1220 NB
EAN/UPC - Producto	8718291378686
Código de pedido	523-000065-19
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Material SAP	910503702620
Peso neto (pieza) SAP	1,980 kg
Número de catálogo	523-000065-19
Descripción del número de catálogo	eW Fuse Powercore, 4000 K, 10° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 1219 mm (4 ft)



Plano de dimensiones



LS515X LED5/4000 100-277V L1220 NB

