



eW Fuse Powercore

LS515X LED5/4000 100-277V L1220 NB

eW Fuse Powercore, 4000 K, 10° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 1219 mm (4 ft)

Avec ses optiques intensives et ses différentes couleurs (blanc chaud, blanc neutre, blanc froid, 4 couleurs monochromatiques rouge, vert, bleu et ambre), eW Fuse Powercore est une solution LED performante pour toutes les applications nécessitant un éclairage rasant ou d'accentuation. Son design compact permet de l'installer dans des environnements réduits ou on ne pourrait pas mettre des solutions traditionnelles (fluorescentes par exemple). Ce luminaire offre des performances égales ou supérieures à celles des systèmes linéaires fluorescents tout en affichant un coût d'installation, de consommation et de maintenance réduit. eW Fuse Powercore propose aux clients une solution LED soucieuse de l'environnement et à haute efficacité, sans renoncer à la qualité de lumière. La technologie Powercore intégrée au luminaire assure un contrôle de puissance rapide, efficace et précis directement avec la tension secteur évitant ainsi de recourir à des alimentations externes. L'utilisation d'un câblage standard permet de simplifier considérablement l'installation et contribue à réduire le coût total du système.

Données du produit

Caractéristiques générales		Marquage CE	
Code famille de lampe	LED5 [LED Module 500 lm]	Marquage ENEC	Non
Température de couleur	840 blanc neutre	Marquage UL	Marquage UL
Source lumineuse de substitution	Non	Marquage CCC	Non
Driver inclus	Oui	Caractéristiques électriques	
Type d'optique	NB [Faisceau intensif]	Tension d'entrée	100 à 277 V
Faisceau du luminaire	10° x 60°	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I		
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s		
Description du type	No		


eW Fuse Powercore

Gestion et gradation	
avec gradation	Oui
Matériaux et finitions	
Matériaux du boîtier	Aluminium
Longueur	1219 mm
Couleur	Blanc
Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0.2 J standard]
Performances Initiales (Conforme IEC)	
Flux lumineux initial	2600 lm
Température de couleur proximale initiale	4000 K
Puissance initiale absorbée	50 W
Conditions d'utilisation	
Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C

Niveau de gradation maximal	10% (depend du type de variateur)
Convient à une commutation aléatoire	Oui
Données logistiques	
Code de produit complet	871829137868699
Nom du produit de la commande	LS515X LED5/4000 100-277V L1220 NB
Code barre produit	8718291378686
Code de commande	523-000065-19
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	6
SAP - Matériaux	910503702620
Poids net (pièce)	1,980 kg
Code catalogue	523-000065-19
Description du code catalogue	eW Fuse Powercore, 4000 K, 10° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 1219 mm (4 ft)



Schéma dimensionnel



LS515X LED5/4000 100-277V L1220 NB

