



eW Fuse Powercore

LS515X LED5/2700 100-277V L1220 MB

eW Fuse Powercore, 2700 K, 30° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 1219 mm (4 ft)

Обладающие оптикой с узким или средним пучками яркого белого или синего света, светильники eW Fuse Powercore являются отличным выбором для решения всевозможных задач по созданию скользящей засветки и омывающего освещения стен. Благодаря компактному корпусу приборов возможна их установка в условиях ограниченного пространства, в местах, где невозможно использовать традиционные приборы для создания скользящей засветки с аналогичным световым потоком. Рабочие характеристики eW Fuse Powercore соответствуют или превосходят характеристики эквивалентных осветительных приборов под линейные люминесцентные лампы, при этом светильники серии более экономичны в установке и эксплуатации и потребляют меньшее количество электроэнергии. Серия будет интересна клиентам, внимательно относящимся к вопросам экологии, так как она представлена экологичными, энергоэффективными приборами для омывания стен светом, гарантирующими лучшее из представленных в области светотехники качество и количество света. Встроенная технология Powercore обеспечивает быстрое, эффективное и точное управление питающим напряжением светильника непосредственно от сети, что устраняет необходимость использования дополнительного оборудования. Использование стандартной схемы подключения значительно упрощает установку и позволяет сократить общую стоимость системы.

Данные о продукции

Общая информация		Тип оптического плафона/линзы	PC [Polycarbonate bowl/cover]
Код лампового семейства	LED5 [LED Module 500 lm]	Распределение света светильника	30° x 60°
Цвет источника света	Теплый белый 827	Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Сменный источник света	No	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850°C, продолжительность 5 с
Драйвер в комплекте	Yes	Описание типа	No
Тип оптики	MB [Medium beam]		

Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	-
Метка UL	UL mark
Метка CCC	-

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	100 to 277 V
Входная частота	50–60 Hz

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Литой алюминий
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Длина	1219 mm
Цвет	White

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0.2 J standard]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	2100 lm
-----------------------	---------

Нач. корр. цветовая температура	2700 K
Начальная входная мощность	50 W

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	10% (depends on dimmer, ELV)
Подходит для случайного переключения	Да

Данные об изделии

Полный код продукта	871829137869399
Название продукта для заказа	LS515X LED5/2700 100-277V L1220 MB
EAN/UPC — продукт	8718291378693
Код заказа	523-000065-20
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	6
Материал (SAP)	910503702621
Вес нетто (шт.) SAP	1,980 kg
Номер по каталогу	523-000065-20
Номер по каталогу, описание	eW Fuse Powercore, 2700 K, 30° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 1219 mm (4 ft)



Чертеж размеров



LS515X LED5/2700 100-277V L1220 MB

