



eW Fuse Powercore

LS515X LED5/4000 100-277V L1220 MB

eW Fuse Powercore, 4000 K, 30° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 1219 mm (4 ft)

Med smalstrålande och mediumstrålande intensivt vitt eller blått ljus är eW Fuse Powercore ett perfekt val för effektbelysning av ytor och wall-washing-applikationer. Dess ultrakompakta design möjliggör installationer i utrymmen som är för trånga för att traditionella belysningslösningar med likvärdigt ljusflöde ska kunna användas. Armaturen uppfyller eller överträffar kraven på jämförbar linjär lysrörsbelysning, samtidigt som den sänker installations-, energi- och underhållskostnaderna. eW Fuse Powercore är ett alternativ för den miljömedvetna köparen som vill ha en miljöanpassad och energieffektiv lösning som varken kompromissar med ljus kvalitet eller ljus kvantitet. Den inbyggda Powercore-tekniken ger snabb, effektiv och exakt uteffekt till armaturen direkt från nätspänningen, vilket innebär att det inte behövs någon extern strömkälla. Standardkablarna förenklar installationen betydligt och sänker de totala kostnaderna för systemet. Integrerad Powercore-teknologi försäkras snabb, effektiv och precis kontroll av effektuttag till armaturen direkt från nätuttaget vilket eliminerar behovet för extern strömförsörjning. Användning av standardöverkoppling underlättar installationen och håller de totala systemkostnaderna på en låg nivå.

Produktdata

Allmän information			
Lampfamiljsskod	LED5 [LED Module 500 lm]	Glödtrådtest	Temperatur 850 °C, under 5 s
Ljuskällans färg	840 neutralvit	Typbeskrivning	No
Utbytbar ljuskälla	Nej	CE-märkning	CE märkning
Driftdon ingår	Ja	ENEC-märkning	-
Optiktyp	MB [Mediumstrålande]	UL-märkning	UL märke
Armaturens ljusfördelning	30° x 60°	CCC-märkning	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I		


eW Fuse Powercore

Drift och elektricitet	
Inspänning	100 till 277 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Aluminium
Längd	1219 mm
Färg	Vit
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initialt ljusflöde	2650 lm
Init. Corr. färgtemperatur	4000 K
Initial ineffekt	50 W

Användningsförhållanden	
Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C
Max. dimringsnivå	10 % (beror på dimmer, ELV)
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja
Produktdata	
Fullständig produktkod	871829137872399
Beställningsproduktnamn	LS515X LED5/4000 100-277V L1220 MB
EAN/UPC – Produkt	8718291378723
Beställningsnummer	523-000065-23
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
Materialnummer (12NC)	910503702624
Nettovikt (stycke)	1,980 kg
Katalognummer	523-000065-23
Beskrivning av katalognummer	eW Fuse Powercore, 4000 K, 30° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 1219 mm (4 ft)



Måttskiss



LS515X LED5/4000 100-277V L1220 MB

