



Vaya Flood HP



Vaya Flood HP, RGB, 10°, CQC/CE/PSE

Vaya Flood HP, RGB, 10°, CQC/CE/PSE

Vaya Flood HP es un proyector fiable y económico, diseñado para instalaciones exteriores a gran escala. Los niveles de luz que permite alcanzar hacen que resulte ideal para numerosas aplicaciones de proyección de luz y baño de paredes tanto con luz estática como dinámica. Gracias a que incorpora la fuente de alimentación y a que se controla por DM512 estos proyectores son fáciles de instalar y configurar, tanto con controladores DMX de Philips como de otras marcas.

Datos del producto

Información general		Ángulo	
Número de fuentes de luz	48 [48 piezas]	A10	
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	Datos técnicos de la luz	
Color de la fuente de luz	Rojo, verde y azul	Post-top en ángulo de inclinación estándar	0°
Fuente de luz sustituible	No	Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	0°
Driver incluido	Si	Operativos y eléctricos	
Tipo lente/cubierta óptica	FG [Cristal plano]	Tensión de entrada	100-277 V
Apertura de haz de luz de la luminaria	10°	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Controles y regulación	
Descripción del tipo	No	Regulable	Si
Marca CE	Marcado CE	Mecánicos y de carcasa	
Certificado ENEC	Marcado ENEC	Material de la carcasa	Aluminio fundido
Certificado UL	No	Material óptico	G
Certificado CQC	CQC	Material cubierta óptica/lente	Vidrio templado
Tipo de óptica al aire libre	Haz estrecho, ángulo 10°	Forma cubierta óptica/lente	FT
Certificados PSE	PSE		
Conforme con EU RoHS	No		
Certificado RAEE	No		


Vaya Flood HP

Color	DGR
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Clase de eficiencia energética	G
Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [IK06]
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31
Índice de vibración	Complies with ANSI C136.31
Número de registro EPREL	988764
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	3660 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	34,3 lm/W
Índice de reproducción cromática	80
Potencia de entrada inicial	105 W
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	60000

Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	60000
Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +40 °C
Datos de producto	
Código de producto completo	871829163492899
Nombre de producto del pedido	BCP417 48xLED-HB/RGB 100-277V 10 CE CQC
EAN/UPC - Producto	8718291634928
Código de pedido	316-000009-00
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	2
Material SAP	910503702884
Copiar Peso neto (pieza)	7,500 kg
Número de catálogo	316-000009-00
Descripción del número de catálogo	Vaya Flood HP, RGB, 10", CQC/CE/PSE



Plano de dimensiones



BCP417 48xLED-HB/RGB 100-277V 10 CE CQC

