



Vaya Flood HP

Vaya Flood HP, RGB, 40°, CQC/CE/PSE

Vaya Flood HP, RGB, 40°, CQC/CE/PSE

Vaya Flood HP es una solución de iluminación con proyector LED de alta potencia rentable y fiable que resulta ideal para iluminar fachadas exteriores, puentes y monumentos a gran escala. Al tiempo que minimiza la inversión inicial, esta serie Vaya Flood proporciona una flexibilidad excepcional para crear efectos atractivos con proyecciones, iluminación vertical de paredes y focalizaciones. Una amplia variedad de ángulos de haz de luz y opciones de color le permiten darle vida a una propiedad, ya sea con colores estáticos o que cambian de forma dinámica. Esta luminaria compacta y robusta se diferencia por el mayor alcance de la luz y su gran eficacia. La alimentación integrada y el ángulo de inclinación ajustable hacen que este producto sea versátil y fácil de utilizar.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral	
Código de la línea de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	0°	
Color de la fuente de luz	Rojo, verde y azul		
Fuente de luz reemplazable	No	Mecánicos y de carcasa	
Controlador incluido	Sí	Tensión de entrada	
Tipo de cubierta/lente óptico	Vidrio plano	100 a 277 V	
Ampliación de haz de luz de la luminaria	40°	Frecuencia de entrada	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I	50 a 60 Hz	
Tipo óptico para exterior	Ángulo de haz de luz medio de 40°	Controles y regulación	
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	No	Con regulación de intensidad	
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Sí	
Ángulo de inclinación estándar post-top	0°	Datos técnicos de la luz	
		Material de la carcasa	
		Aluminio moldeado a presión	
		Material de cubierta/lente óptico	
		Vidrio templado	
		Forma de cubierta/lente óptico	
		Planos	

Vaya Flood HP

Color	Gris oscuro
-------	-------------

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Clase de eficacia energética	G
Código de protección de impacto mec.	IK06 [1 J]
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31
Clasificación de vibración	Complies with ANSI C136.31
Número de registro de EPREL	988766

Información general

Flujo luminoso inicial	3401 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	31,7 lm/W
Índice de reproducción de color inic.	80
Potencia de entrada inicial	105 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	100000
50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	60000
70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	100000

70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	60000
---	-------

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-40 a +40 °C
-------------------------------	--------------

Datos de producto

Código del producto completo	871829163494299
Nombre del producto del pedido	BCP417 48xLED-HB/RGB 100-277V 40 CE CQC
EAN/UPC: producto	8718291634942
Código del pedido	316-000009-02
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	2
Material de SAP	910503702886
Copiar peso neto (pieza)	7,500 kg
Número del catálogo	316-000009-02
Descripción del número del catálogo	Vaya Flood HP, RGB, 40°, CQC/CE/PSE



Plano de dimensiones



BCP417 48xLED-HB/RGB 100-277V 40 CE CQC

