



Vaya Flood HP

Vaya Flood HP, RGB, 40°, CQC/CE/PSE

Vaya Flood HP, RGB, 40°, CQC/CE/PSE

O Vaya Flood HP é um projetor LED nas configurações branco e RGB (efeitos dinâmicos), confiável e econômico, projetado para instalações externas em grande escala. A performance deste dispositivo compacto o torna ideal para aplicações que necessitem de um maior alcance de luz. Sua arquitetura se utiliza do protocolo DMX, o que torna a instalação fácil e compatível com qualquer controlador do mercado.

Dados do produto

Informações gerais	
Número de fontes de luz	48 [48 pçs]
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Cor da fonte de luz	Vermelho, verde e azul
Fonte de luz substituível	Não
Controlador incluído	Sim
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	FG [Vidro plano]
Difusão do fecho da luz da luminária	40°
Proteção/Classe IEC	CLI (I)
Descrição do tipo	Não [-]
Marca CE	CE
Marca ENEC	ENEC
Marca UL	Não
Marca CQC	CQC
Tipo de óptica externa	Facho médio, ângulo de 40°
Marca PSE	PSE mark
Compatível com EU RoHS	Não
Marca WEEE	-
Ângulo	A40

Dados técnicos de luz	
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	0°
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	0°
Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	100-277 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Aluminum die-cast
Material de óptica	G
Material de lente/tampa óptica	GT
Difusor óptico/Formato da lente	Flat
Cor	Cinza escuro
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]

Vaya Flood HP

Classificação de eficiência energética	G
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [IK06]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31
Número do registro EPREL	988766

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	3401 lm
Eficiência da luminária LED inicial	31,7 lm/W
Índice de reprodução de cor inicial	80
Potência de entrada inicial	105 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Manutenção luminica 50% a 25°C calculada	100000
Manutenção luminica - 50% a 25°C reportada	60000
Manutenção luminica 70% a 25°C calculada	100000
Manutenção luminica - 70% a 25°C reportada	60000


Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +40 °C
-----------------------------------	---------------

Dados do produto	
Código do produto completo	871829163494299
Nome de produto da encomenda	BCP417 48xLED-HB/RGB 100-277V 40 CE CQC
EAN/UPC – Produto	8718291634942
Código de encomenda	316-000009-02
Código local	910503702886
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	2
Nº do material (12NC)	910503702886
Copiar peso líquido (peça)	7,500 kg
Número de catálogo	316-000009-02
Descrição do número de catálogo	Vaya Flood HP, RGB, 40°, CQC/CE/PSE



Desenho dimensional



BCP417 48xLED-HB/RGB 100-277V 40 CE CQC

