



# Vaya Flood MP Medium

BCP415 30xLED-HB/3000 220-240 40 CE CQC

30 pcs - LED High Brightness - Medium beam angle 40°

Το Vaya Flood MP (gen2) είναι μια αξιόπιστη και οικονομική λύση διάχυτου φωτισμού LED που είναι ιδανική για ελαχιστοποίηση της αρχικής επένδυσης και για τον φωτισμό εξωτερικών χώρων, ενώ παρέχει εξαιρετική ευελιξία για τη δημιουργία ελκυστικών εφέ φωτισμού διάχυσης, απλίκας και ανάδειξης. Η μεγάλη ποικιλία γωνιών δέσμης και επιλογών χρώματος σάς επιτρέπουν να δώσετε ζωή σε κάθε ακίνητο, με στατική ή δυναμική εναλλαγή χρωμάτων. Η μεγάλη ακτίνα φωτός και η υψηλή απόδοση κάνουν αυτό το μικρό και ανθεκτικό φωτιστικό να ξεχωρίζει. Το ενσωματωμένο τροφοδοτικό και η ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης καθιστούν αυτό το προϊόν ευέλικτο και εύχρηστο.

## Δεδομένα Προϊόντων

| Γενικές πληροφορίες                       |                               | Σήμανση PSE                                |              |
|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| Αριθμός πηγών φωτός                       | 30 [ 30 pcs]                  | Σήμανση RoHS                               | -            |
| Κωδικός σειράς λαμπτήρων                  | LED-HB [ LED High Brightness] | Σήμανση WEEE                               | -            |
| Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός                | Ναι                           | Τεχνικός φωτισμός                          |              |
| Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης        | Όχι                           | Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του ιστού  | 0°           |
| Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | FG [ Flat glass]              | Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση | 0°           |
| Κατηγορία προστασίας IEC                  | Safety class I (I)            | Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα         |              |
| Περιγραφή τύπου                           | No                            | Τάση εισόδου                               | 220 to 240 V |
| Σήμανση CE                                | CE mark                       | Συχνότητα εισόδου                          | 50 έως 60 Hz |
| Σήμανση ENEC                              | ENEC mark                     |                                            |              |
| Σήμανση UL                                | UL mark                       |                                            |              |
| Σήμανση CQC                               | CQC-mark                      |                                            |              |
| Διάρκεια ζωής στο 70% φωτεινή ροή         | 50000 h                       |                                            |              |
| Optic type outdoor                        | Medium beam angle 40°         |                                            |              |


# Vaya Flood MP Medium

|                                           |                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης |                                               |
| Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού  | Ναι                                           |
| Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα         |                                               |
| Υλικό περιβλήματος                        | Aluminum                                      |
| Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Glass                                         |
| Έγκριση και εφαρμογή                      |                                               |
| Βαθμός προστασίας από τις εισροές         | IP66 [ Dust penetration-protected, jet-proof] |
| Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις    | IK06 [ 1 J]                                   |
| Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)           |                                               |
| Αρχική απόδοση φωτιστικού LED             | 45 lm/W                                       |
| Αρχ. διορθ. θερμοκρασίας χρώματος         | 3000 K                                        |
| Αρχ. Δείκτης χρωματικής απόδοσης          | 80                                            |
| Αρχική ισχύς εισόδου                      | 73 W                                          |

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Συνθήκες εφαρμογής                     |                                         |
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος       | -20 to +40 °C                           |
| Στοιχεία προϊόντος                     |                                         |
| Πλήρης κωδικός προϊόντος               | 871829160106799                         |
| Όνομα παραγγελίας προϊόντος            | BCP415 30xLED-HB/3000 220-240 40 CE CQC |
| EAN/UPC                                | 8718291601067                           |
| Κωδικός παραγγελίας                    | 60106799                                |
| Local Code                             | BCP415L30WW40                           |
| Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία    | 1                                       |
| Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 2                                       |
| Αρ. υλικού (12NC)                      | 910503703088                            |
| Καθαρό βάρος (τεμάχιο)                 | 5,700 kg                                |



## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Vaya

