



Vaya Flood HP

BCP418 48xLED-HB/3000 220-240V 20 CE CQC

LED High Brightness – Ángulo de haz medio de 20 °

Vaya Flood HP es una solución de iluminación con proyector LED de alta potencia rentable y fiable que resulta ideal para iluminar fachadas exteriores, puentes y monumentos a gran escala. Al tiempo que minimiza la inversión inicial, esta serie Vaya Flood proporciona una flexibilidad excepcional para crear efectos atractivos con proyecciones, iluminación vertical de paredes y focalizaciones. Una amplia variedad de ángulos de haz de luz y opciones de color le permiten darle vida a una propiedad, ya sea con colores estáticos o que cambian de forma dinámica. Esta luminaria compacta y robusta se diferencia por el mayor alcance de la luz y su gran eficacia. La alimentación integrada y el ángulo de inclinación ajustable hacen que este producto sea versátil y fácil de utilizar.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar		0°
Código familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	Mecánicos y de carcasa		
Temperatura de color	Blanco neutro	Tensión de entrada	220 a 240 V	
Fuente de luz sustituible	No	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	
Driver incluido	Sí	Controles y regulación		
Tipo lente/cubierta óptica	Cristal plano	Regulable	Sí	
Apertura de haz de luz de la luminaria	20°	Datos técnicos de la luz		
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Material de la carcasa	Aluminio fundido	
Vida útil al 70% del flujo lumínico	50000 h	Forma cubierta óptica/lente	Planos	
Optic type outdoor	Ángulo de haz medio de 20 °	Color	Gris oscuro	
Rendimiento inicial (conforme con IEC)				
Post-top en ángulo de inclinación estándar	0°			

Vaya Flood HP

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [1 J]
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31

Información general	
Flujo lumínico inicial	9317 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	90,3 lm/W
Índice inic. de temperatura de color	3000 K
Inic. Índice de reproducción del color	80
Potencia de entrada inicial	100 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	37000


Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	37000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	18000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	18000

Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +40 °C

Datos de producto	
Código de producto completo	871829163523999
Nombre de producto del pedido	BCP418 48xLED-HB/3000 220-240V 20 CE CQC
EAN/UPC - Producto	8718291635239
Código de pedido	910503703120
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	2
N.º de material (12NC)	910503703120
Peso neto (pieza)	7,600 kg



Plano de dimensiones



Vaya

