



Vaya Flood HP

BSP418 48xLED-HB/3000 220-240V 90 CE CQC

48 pcs - LED High Brightness - Very wide beam angle 90°

Vaya Flood HP — это надежная и экономичная белая / меняющая цвет заливающая подсветка, разработанная специально для крупных сооружений. Уровень освещения, обеспечиваемый этим компактным прожектором, делает его идеальным решением для создания омывающей или заливающей подсветки крупных сооружений каким-то одним цветом или динамично меняющимися цветами. Благодаря встроенному блоку питания и управлению по протоколу DMX512 данный продукт легко использовать с DMX-контроллерами производства компании Philips или других компаний.

Данные о продукции

Общая информация		Знак WEEE	
Количество источников света	48 [48 pcs]	Угол	90°
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]	Технические характеристики освещения	
Цвет источника света	Нейтральный белый	Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	0°
Сменный источник света	No	Стандартный угол наклона при настенном монтаже	0°
Драйвер в комплекте	Yes	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Тип оптического плафона / линзы	FG [Flat glass]	Входное напряжение	220 to 240 V
Распределение света светильника	90°	Входная частота	50–60 Hz
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I	Системы управления и регулировка яркости света	
Описание типа	No	Возможность изменения яркости света	Yes
Маркировка CE	CE mark	Механические компоненты и корпус	
Метка ENEC	ENEC mark	Материал корпуса	Литой алюминий
Метка UL	-	Оптический материал	Glass
Метка CQC	CQC-mark	Материал оптической крышки/линзы	Закаленное стекло
Срок службы до эффективности светотдачи в 70%	50000 h		
Optic type outdoor	Very wide beam angle 90°		
Знак PSE	No		
Знак RoHS	-		

Vaya Flood HP

Форма оптической крышки / линзы	Flat
Цвет	Dark gray

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 J]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светотдача	9700 lm
Нач. корр. цветовая температура	3000 K
Нач. индекс цветопередачи	80

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	37000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	37000

Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	18000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	18000


Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +40 °C
---------------------------------------	---------------

Данные об изделии

Полный код продукта	871829163525399
Название продукта для заказа	BCP418 48xLED-HB/3000 220-240V 90 CE CQC
EAN/UPC — продукт	8718291635253
Код заказа	910503703122
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	2
Материал № (12NC)	910503703122
Вес нетто (шт.)	7,600 kg

Чертеж размеров



Vaya

