



Vaya Flood HP

BCP418 48xLED-HB/4000 220-240V 40 CE CQC

48 pcs - LED High Brightness - Medium beam angle 40°

Το Vaya Flood HP είναι μια αξιόπιστη και οικονομική λύση διάχυτου φωτισμού LED υψηλής απόδοσης που είναι ιδανική για τον φωτισμό εξωτερικών προσόψεων, γεφυρών και μνημείων μεγάλης κλίμακας. Ενώ ελαχιστοποιεί την αρχική επένδυση, αυτή η σειρά Vaya Flood παρέχει εξαιρετική ευελιξία για δημιουργία ελκυστικών εφέ φωτισμού διάχυσης, απλίκας και σποτ. Η μεγάλη ποικιλία γωνιών δέσμης και επιλογών χρώματος σάς επιτρέπουν να δώσετε ζωή σε κάθε ακίνητο, με στατική ή δυναμική εναλλαγή χρωμάτων. Η μεγάλη ακτίνα φωτός και η υψηλή απόδοση κάνουν αυτό το μικρό και ανθεκτικό φωτιστικό να ξεχωρίζει. Το ενσωματωμένο τροφοδοτικό και η ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης καθιστούν αυτό το προϊόν ευέλικτο και εύχρηστο.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Σήμανση PSE	
Αριθμός πηγών φωτός	48 [48 pcs]	Σήμανση RoHS	-
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED-HB [LED High Brightness]	Σήμανση WEEE	-
Χρώμα πηγής φωτός	Cool white	Γωνία	40°
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι	Τεχνικός φωτισμός	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Όχι	Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του ιστού	0°
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	FG [Flat glass]	Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	0°
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	40°	Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class I (I)	Τάση εισόδου	220 to 240 V
Περιγραφή τύπου	No	Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Σήμανση CE	CE mark	Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Σήμανση ENEC	ENEC mark	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι
Σήμανση UL	Ναι		
Σήμανση CQC	CQC-mark		
Διάρκεια ζωής στο 70% φωτεινή ροή	50000 h		
Optic type outdoor	Medium beam angle 40°		

Vaya Flood HP

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Υλικό περιβλήματος	Aluminum die-cast
Υλικό οπτικού συστήματος	Glass
Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Tempered glass
Σχήμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Flat
Χρώμα	Dark gray

Έγκριση και εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK06 [1 J]
Πρότυπο κραδασμών	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχική φωτεινή ροή	8932 lm
Αρχική φωτεινή ροή	8932 lm
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	87,3 lm/W
Αρχ. διορθ. θερμοκρασίας χρώματος	4000 K
Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	82
Αρχική ισχύς εισόδου	100 W


Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Calculated	58000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported	58000

Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	37000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	37000
Lumen Maintenance 80% at 50°C Reported	36000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	18000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	18000
Lumen Maintenance 90% at 50°C Reported	18000

Συνθήκες εφαρμογής	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-40 to +40 °C

Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871829163528499
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	BCP418 48xLED-HB/4000 220-240V 40 CE CQC
EAN/UPC	8718291635284
Κωδικός παραγγελίας	63528499
Local Code	BCP418L48NW40
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	2
Αρ. υλικού (12NC)	910503703125
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	7,600 kg

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Vaya

Vaya Flood HP

