



Vaya Flood HP

BCP418 48xLED-HB/4000 220-240V 40 CE CQC

48 pçs - LED High Brightness - Facho médio, ângulo de 40°

O Vaya Flood HP é um projetor LED nas configurações branco e RGB (efeitos dinâmicos), confiável e econômico, projetado para instalações externas em grande escala. A performance deste dispositivo compacto o torna ideal para aplicações que necessitem de um maior alcance de luz. Sua arquitetura se utiliza do protocolo DMX, o que torna a instalação fácil e compatível com qualquer controlador do mercado.

Dados do produto

Informações gerais	
Número de fontes de luz	48 [48 pçs]
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Cor da fonte de luz	CW
Fonte de luz substituível	Não
Controlador incluído	Sim
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	FG [Vidro plano]
Difusão do facho da luz da luminária	40°
Proteção/Classe IEC	CLI (I)
Descrição do tipo	Não [-]
Marca CE	CE
Marca ENEC	ENEC
Marca UL	Não
Marca CQC	CQC
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	50000 h
Tipo de óptica externa	Facho médio, ângulo de 40°
Marca PSE	No
Marca RoHS	-
Marca WEEE	-

Ângulo	A40
Dados técnicos de luz	
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	0°
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	0°
Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Aluminum die-cast
Material de óptica	G
Material de lente/tampa óptica	GT
Difusor óptico/Formato da lente	Flat
Cor	DGR

Vaya Flood HP

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [IK06]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	8932 lm
Fluxo luminoso inicial a temperatura da cor de 4.000 K	8932 lm
Eficiência da luminária LED inicial	87,3 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	4000 K
Índice de reprodução de cor inicial	82
Potência de entrada inicial	100 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Manutenção de lúmens 70% a 25°C calculada	71000
Manutenção de lúmens 70% a 25°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 70% a 40°C calculada	60000
Manutenção de lúmens 70% a 40°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 70% a 50°C calculada	58000
Manutenção de lúmens 70% a 50°C reportada	58000
Manutenção de lúmens 80% a 25°C calculada	45000
Manutenção de lúmens 80% a 25°C reportada	45000
Manutenção de lúmens 80% a 40°C calculada	37000

Manutenção de lúmens 80% a 40°C reportada	37000
Manutenção de lúmens 80% a 50°C reportada	36000
Manutenção de lúmens 90% a 25°C calculada	23000
Manutenção de lúmens 90% a 25°C reportada	23000
Manutenção de lúmens 90% a 40°C calculada	18000
Manutenção de lúmens 90% a 40 °C reportada	18000
Manutenção de lúmens 90% a 50°C reportada	18000


Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +40 °C
-----------------------------------	---------------

Dados do produto

Código do produto completo	871829163528499
Nome de produto da encomenda	BCP418 48xLED-HB/4000 220-240V 40 CE CQC
EAN/UPC – Produto	8718291635284
Código de encomenda	910503703125
Código de encomenda local	910503703125
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	2
Nº do material (12NC)	910503703125
Peso líquido SAP (peça)	7,600 kg

Desenho dimensional



Vaya

Vaya Flood HP

