



Vaya Flood HP

BCP418 48xLED-HB/4000 220-240V 90 CE CQC

48 piezas - LED High Brightness - Haz muy ancho, ángulo 90°

Vaya Flood HP es un proyector fiable y económico, diseñado para instalaciones exteriores a gran escala. Los niveles de luz que permite alcanzar hacen que resulte ideal para numerosas aplicaciones de proyección de luz y baño de paredes tanto con luz estática como dinámica. Gracias a que incorpora la fuente de alimentación y a que se controla por DM512 estos proyectores son fáciles de instalar y configurar, tanto con controladores DMX de Philips como de otras marcas.

Datos del producto


Información general		Ángulo	
Número de fuentes de luz	48 [48 piezas]	A90	
Código familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	Datos técnicos de la luz	
Temperatura de color	Blanco frío	Post-top en ángulo de inclinación estándar	0°
Fuente de luz sustituible	No	Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	0°
Driver incluido	Si	Operativos y eléctricos	
Tipo lente/cubierta óptica	FG [Cristal plano]	Tensión de entrada	220-240 V
Apertura de haz de luz de la luminaria	90°	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Controles y regulación	
Descripción del tipo	No	Regulable	Si
Marca CE	Marcado CE	Mecánicos y de carcasa	
Certificado ENEC	Marcado ENEC	Material de la carcasa	Aluminio fundido
Certificado UL	No	Material óptico	G
Certificado CQC	CQC	Material cubierta óptica/lente	Vidrio templado
Vida útil al 70% del flujo lumínico	50000 h	Forma cubierta óptica/lente	FT
Optic type outdoor	Haz muy ancho, ángulo 90°		
Certificados PSE	No		
Certificado RoHS	No		
Certificado RAEE	No		

Vaya Flood HP

Color	DGR
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [IK06]
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Flujo lumínico inicial	9700 lm
Índice inic. de temperatura de color	4000 K
Inic. Índice de reproducción del color	82
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Calculated	58000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported	58000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	37000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	37000

Lumen Maintenance 80% at 50°C Reported	36000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	18000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	18000
Lumen Maintenance 90% at 50°C Reported	18000
Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +40 °C
Datos de producto	
Código de producto completo	871829163529199
Nombre de producto del pedido	BCP418 48xLED-HB/4000 220-240V 90 CE CQC
EAN/UPC - Producto	8718291635291
Código de pedido	63529199
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	2
N.º de material (12NC)	910503703126
Peso neto (pieza)	7,600 kg

Plano de dimensiones



Vaya

