



Vaya Flood HP

BCP418 48xLED-HB/4000 220-240V 90 CE CQC

48 st - LED High Brightness - Mycket bred spridningsvinkel 90°

Vaya Flood HP är en pålitlig och kostnadseffektiv vit/färgväxlande strålkastare som är designad för storskaliga utomhusinstallationer. Ljusstyrning som uppnås av den här fasta armaturen gör den idealisk för att ge wall-washing-effekter eller för att användas som strålkastarbelysning – i både statiska och dynamiska färger. Inbyggd ström- och DMX512-styrenhet gör att produkten är enkel att använda med styrenheter från Philips eller annan fristående leverantör.

Produktdata

Allmän information	
Antal ljuskällor	48 [48 st]
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]
Ljuskällans färg	Kallvit
Utbytbar ljuskälla	No
Driftdon ingår	Ja
Optikavskärmning/optiktyp	FG [plant glas]
Armaturens ljusfördelning	90°
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Typbeskrivning	No
CE-märkning	CE märkning
ENEC-märkning	ENEC märkning
UL-märkning	No
CQC-märkning	CQC-märkning
Livslängd vid 70 % ljusflöde	50000 h
Optic type outdoor	Mycket bred spridningsvinkel 90°
PSE-märkning	No
RoHS-märkning	-
WEEE-märkning	-

Vinkel	90°
Ljusteknik	
Standardvinkel för stolptoppsmontage	0°
Standardvinkel för sidoingång	0°
Drift och elektricitet	
Ingående spänning	220 till 240 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
Material i optiken	glas
Optisk kupa/linsmaterial	Härdat glas
Optisk glaskupa/optikens form	Plan

Vaya Flood HP

Färg	Mörkgrå
------	---------

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK06 [1 J]

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	9700 lm
Init. korr. färgtemperatur	4000 K
Init. Färgåtergivningsindex	82

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Calculated	58000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported	58000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	37000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	37000
Lumen Maintenance 80% at 50°C Reported	36000

Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	18000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	18000
Lumen Maintenance 90% at 50°C Reported	18000


Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	-40 till +40 °C
----------------------	-----------------

Produktdata

Fullständig produktkod	871829163529199
Beställningsproduktnamn	BCP418 48xLED-HB/4000 220-240V 90 CE CQC
EAN/UPC – Produkt	8718291635291
Beställningsnummer	63529199
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	2
Materialnummer (12NC)	910503703126
Nettovikt (stycke)	7,600 kg

Måttskiss



Vaya

