



# ColorGraze MX Powercore

## ColorGraze MX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

ColorGraze MX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Muchas estructuras arquitectónicas requieren una luminaria lineal capaz de iluminar varios pisos sin apenas crear sombras. Los propietarios o usuarios finales de negocios necesitan un producto que se pueda controlar y ofrezca una iluminación dinámica para atraer la atención hacia su establecimiento y destacar su marca. Graze MX Powercore puede iluminar hasta 20 metros con distancias de separación muy cortas. La tecnología Powercore simplifica la instalación y permite utilizar grandes longitudes de producto.

### Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Código de familia de lámparas	LED-HB [ LED High Brightness]	Tensión de entrada	100-277 V
Color de la fuente de luz	RGB	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Fuente de luz sustituible	No		
Driver incluido	Si	Controles y regulación	
Apertura de haz de luz de la luminaria	9° x 9°	Regulable	Si
Clase de protección IEC	Seguridad clase I		
Marca CE	Marcado CE	Mecánicos y de carcasa	
Certificado UL	UL/cUL	Material de la carcasa	Aluminio extruído
Vida útil al 70% del flujo lumínico	100000 h	Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
		Longitud	305 mm


# ColorGraze MX Powercore

Color	ALU
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Código de protección de entrada	IP66 [ Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK10 [ IK10]
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Índice de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
<b>Rendimiento inicial (conforme con IEC)</b>	
Potencia de entrada inicial	20 W
<b>Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)</b>	
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C calculado	80000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	80000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	80000

Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C calculado	91000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	60000
<b>Condiciones de aplicación</b>	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +50 °C
<b>Datos de producto</b>	
Código de producto completo	871829160393199
Nombre de producto del pedido	BCS459 9 RGB L305
EAN/UPC - Producto	8718291603931
Código de pedido	123-000079-00
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Material SAP	910503703144
Peso neto (pieza) SAP	1,200 kg
Número de catálogo	123-000079-00
Descripción del número de catálogo	ColorGraze MX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



## Plano de dimensiones



ColorGraze MX Powercore

## ColorGraze MX Powercore

