



ColorGraze MX Powercore

ColorGraze MX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

ColorGraze MX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Многие объекты архитектуры нуждаются в линейных прожекторах, способных освещать несколько этажей с минимальными перепадами уровня освещенности. Владельцам недвижимости и конечным потребителям нужна легкая в управлении техника, обеспечивающая динамичное освещение и привлекающая внимание к вывескам и фасадам. Graze MX Powercore способен освещать более 20 метров с минимальными перепадами уровня освещенности. Технология Powercore обеспечивает простоту установки и долгий срок службы.

Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]	Входное напряжение	100 to 277 V
Цвет источника света	RGB	Входная частота	50–60 Hz
Сменный источник света	No		
Драйвер в комплекте	Yes	Системы управления и регулировка яркости света	
Распределение света светильника	9° x 9°	Возможность изменения яркости света	Yes
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I		
Маркировка CE	CE mark	Механические компоненты и корпус	
Метка UL	UL and cUL mark	Материал корпуса	Формованный алюминий
Срок службы до эффективности светоотдачи в 70%	100000 h	Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
		Длина	305 mm

ColorGrazе MX Powercore

Цвет	Aluminum
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 J vandal-resistant]
Стандарт вибрации	Complies with ANSI C136.31, 3G
Рейтинг вибростойкости	Complies with ANSI C136.31, 3G

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная входная мощность	20 W
----------------------------	------

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Стабильность светового потока (расчетная): 50% при 25 °C	100000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 25 °C	100000
Стабильность светового потока (расчетная): 50% при 50 °C	80000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 50 °C	80000
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 25 °C	100000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 25 °C	80000

Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 50 °C	91000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 50 °C	60000

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +50 °C
---------------------------------------	---------------

Данные об изделии

Полный код продукта	871829160393199
Название продукта для заказа	BCS459 9 RGB L305
EAN/UPC — продукт	8718291603931
Код заказа	123-000079-00
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
Материал (SAP)	910503703144
Вес нетто (шт.) SAP	1,200 kg
Номер по каталогу	123-000079-00
Номер по каталогу, описание	ColorGrazе MX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Чертеж размеров



ColorGrazе MX Powercore

