



# eW Graze EC Powercore

BCS428 2700 L305

eW Graze EC Powercore, 2700 K, 90° x 90° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Некоторые наружные архитектурные элементы требуют мягкого освещения, заполняющего пустоты. Graze EC Powercore сочетает в себе мягкий свет с зарекомендовавшей себя долговечной конструкцией продуктовой линейки Graze Powercore и низким потреблением энергии.

## Данные о продукции

| Общая информация                                |                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Код лампового семейства                         | LED-HB [ LED High Brightness]           |
| Цвет источника света                            | Теплый белый                            |
| Сменный источник света                          | No                                      |
| Драйвер в комплекте                             | Yes                                     |
| Тип оптического плафона/линзы                   | PCF [ Polycarbonate bowl/cover frosted] |
| Распределение света светильника                 | 90° x 90°                               |
| Класс защиты по МЭК                             | Класс безопасности I                    |
| Маркировка CE                                   | CE mark                                 |
| Метка UL                                        | UL and cUL mark                         |
| Срок службы до эффективности светотдачи в 70%   | 36000 h                                 |
| Эксплуатационные и электрические характеристики |                                         |
| Входное напряжение                              | 100 to 277 V                            |

| Входная частота                                | 50–60 Hz                                          |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Системы управления и регулировка яркости света |                                                   |
| Возможность изменения яркости света            | Yes                                               |
| Механические компоненты и корпус               |                                                   |
| Материал корпуса                               | Формованный алюминий                              |
| Оптический материал                            | Polycarbonate                                     |
| Материал оптической крышки/линзы               | Поликарбонат                                      |
| Длина                                          | 305 mm                                            |
| Цвет                                           | Aluminum                                          |
| Соответствие требованиям и область применения  |                                                   |
| Код защиты от проникновения                    | IP66 [ Защита от попадания пыли, защита от струй] |
| Код степени защиты от механических воздействий | IK10 [ 20 J vandal-resistant]                     |
| Стандарт вибрации                              | Complies with ANSI C136.31, 3G                    |

eW Graze EC Powercore

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Рейтинг вибростойкости | Complies with ANSI C136.31, 3G |
|------------------------|--------------------------------|

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Первоначальная производительность (соответствие МЭК) |        |
| Нач. корр. цветовая температура                      | 2700 K |
| Нач. индекс цветопередачи                            | 80     |
| Начальная входная мощность                           | 15 W   |


|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Производительность со временем (соответствие МЭК) |       |
| Стабильность светового потока (сообщаемая):       | 36000 |
| 50% при 25 °C                                     |       |
| Стабильность светового потока (сообщаемая):       | 36000 |
| 50% при 50 °C                                     |       |
| Стабильность светового потока (сообщаемая):       | 36000 |
| 70% при 25 °C                                     |       |
| Стабильность светового потока (сообщаемая):       | 36000 |
| 70% при 50 °C                                     |       |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Условия эксплуатации                  |               |
| Диапазон температуры окружающей среды | -40 to +50 °C |

|                                      |                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Данные об изделии                    |                                                                    |
| Полный код продукта                  | 871829161193699                                                    |
| Название продукта для заказа         | BCS428 2700 L305                                                   |
| EAN/UPC — продукт                    | 8718291611936                                                      |
| Код заказа                           | 523-000082-00                                                      |
| Нумератор — количество на упаковку   | 1                                                                  |
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 4                                                                  |
| Материал (SAP)                       | 910503703154                                                       |
| Вес нетто (шт.) SAP                  | 1,200 kg                                                           |
| Номер по каталогу                    | 523-000082-00                                                      |
| Номер по каталогу, описание          | eW Graze EC Powercore, 2700 K, 90° x 90° Beam Angle, 305 mm (1 ft) |



Чертеж размеров



BCS428 2700 L305

