



ColorGrazе MX Powercore

ColorGrazе MX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGrazе MX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Многие объекты архитектуры нуждаются в линейных прожекторах, способных освещать несколько этажей с минимальными перепадами уровня освещенности. Владельцам недвижимости и конечным потребителям нужна легкая в управлении техника, обеспечивающая динамичное освещение и привлекающая внимание к вывескам и фасадам. Graze MX Powercore способен освещать более 20 метров с минимальными перепадами уровня освещенности. Технология Powercore обеспечивает простоту установки и долгий срок службы.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]
Цвет источника света	RGB
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Распределение света светильника	9° x 9°
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Маркировка CE	CE mark
Метка UL	UL and cUL mark
Срок службы до эффективности светотдачи в 70%	100000 h

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	100 to 277 V
Входная частота	50–60 Hz
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Формованный алюминий
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Длина	609 mm


ColorGrazе MX Powercore

Цвет	Aluminum
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 J vandal-resistant]
Стандарт вибрации	Complies with ANSI C136.31, 3G
Рейтинг вибростойкости	Complies with ANSI C136.31, 3G
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная входная мощность	40 W
Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Стабильность светового потока (расчетная): 50% при 25 °C	100000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 25 °C	100000
Стабильность светового потока (расчетная): 50% при 50 °C	80000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 50 °C	80000
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 25 °C	100000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 25 °C	80000

Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 50 °C	91000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 50 °C	60000
Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +50 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	871829160398699
Название продукта для заказа	BCS459 9 RGB L609
EAN/UPC — продукт	8718291603986
Код заказа	123-000079-05
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
Материал (SAP)	910503703267
Вес нетто (шт.) SAP	2,700 kg
Номер по каталогу	123-000079-05
Номер по каталогу, описание	ColorGrazе MX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Чертеж размеров



ColorGrazе MX Powercore

