



ColorGraz MX Powercore

ColorGraz MX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraz MX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraz MX Powercore es la luminaria lineal de exterior de mayor producción que ha sido diseñada para resaltar características arquitectónicas, desde texturas de superficies y detalles de molduras hasta arcos y ventanas. Las luminarias Graze RGB ofrecen colores vivos y saturados, y efectos de cambio de color. Las múltiples longitudes de las luminarias, los ángulos de haz de luz, los niveles de potencia lumínica y los de consumo de energía brindan soporte a una gran variedad de aplicaciones de iluminación de fachadas o superficies. La carcasa de perfil bajo, el cableado con conexión, un rango de tensión de entrada universal y el funcionamiento con voltaje de línea directo hacen que las luminarias Graze sean fáciles de instalar y utilizar.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Mecánicos y de carcasa	
Código de la línea de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	Tensión de entrada	100 a 277 V
Color de la fuente de luz	RGB	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Fuente de luz reemplazable	No	Controles y regulación	
Controlador incluido	Si	Con regulación de intensidad	Si
Ampliación de haz de luz de la luminaria	9° x 9°	Datos técnicos de la luz	
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Material de la carcasa	Aluminio extruido
Vida útil para un flujo luminoso del 70 %	100000 h	Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato

ColorGraze MX Powercore

Longitud	1219 mm
Color	Aluminio

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK10 [20 J resistente a vandalismo]
Estándar de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Clasificación de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Información general

Potencia de entrada inicial	80 W
-----------------------------	------

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	100000
50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	100000
50 % de mantenimiento lumínico a 50 °C calculados	80000
50 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados	80000

70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	100000
70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	80000
70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C calculados	91000
70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados	60000

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-20 a +50 °C
-------------------------------	--------------

Datos de producto

Código del producto completo	871829160376400
Nombre del producto del pedido	BCS459 9 RGB L1219
EAN/UPC: producto	8718291603764
Código del pedido	123-000079-15
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	910503703269
Net Weight (Piece)	4,700 kg
Número del catálogo	123-000079-15
Catalog Number Description	ColorGraze MX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Plano de dimensiones



ColorGraze MX Powercore

