



# ColorGraze MX Powercore

## ColorGraze MX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

ColorGraze MX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Многие объекты архитектуры нуждаются в линейных прожекторах, способных освещать несколько этажей с минимальными перепадами уровня освещенности. Владельцам недвижимости и конечным потребителям нужна легкая в управлении техника, обеспечивающая динамичное освещение и привлекающая внимание к вывескам и фасадам. Graze MX Powercore способен освещать более 20 метров с минимальными перепадами уровня освещенности. Технология Powercore обеспечивает простоту установки и долгий срок службы.

### Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Код лампового семейства	LED-HB [ LED High Brightness]	Входное напряжение	100 to 277 V
Цвет источника света	RGB	Входная частота	50–60 Hz
Сменный источник света	No	<b>Системы управления и регулировка яркости света</b>	
Драйвер в комплекте	Yes	Возможность изменения яркости света	Yes
Распределение света светильника	15° x 30°	<b>Механические компоненты и корпус</b>	
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I	Материал корпуса	Формованный алюминий
Маркировка CE	CE mark	Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Метка UL	UL and cUL mark	Длина	305 mm
Срок службы до эффективности светоотдачи в 70%	100000 h		


# ColorGrazе MX Powercore

Цвет	Aluminum
<b>Соответствие требованиям и область применения</b>	
Код защиты от проникновения	IP66 [ Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [ 20 J vandal-resistant]
Стандарт вибрации	Complies with ANSI C136.31, 3G
Рейтинг вибростойкости	Complies with ANSI C136.31, 3G
<b>Первоначальная производительность (соответствие МЭК)</b>	
Начальная входная мощность	20 W
<b>Производительность со временем (соответствие МЭК)</b>	
Стабильность светового потока (расчетная): 50% при 25 °C	100000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 25 °C	100000
Стабильность светового потока (расчетная): 50% при 50 °C	80000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 50 °C	80000
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 25 °C	100000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 25 °C	80000

Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 50 °C	91000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 50 °C	60000
<b>Условия эксплуатации</b>	
Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +50 °C
<b>Данные об изделии</b>	
Полный код продукта	871829160395599
Название продукта для заказа	BCS459 15x30 RGB L305
EAN/UPC — продукт	8718291603955
Код заказа	123-000079-02
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
Материал (SAP)	910503703332
Вес нетто (шт.) SAP	1,200 kg
Номер по каталогу	123-000079-02
Номер по каталогу, описание	ColorGrazе MX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



## Чертеж размеров



ColorGrazе MX Powercore

