



ColorGraze MX Powercore

ColorGraze MX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

ColorGraze MX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

ColorGraze MX Powercore es la luminaria lineal de exterior de mayor producción que ha sido diseñada para resaltar características arquitectónicas, desde texturas de superficies y detalles de molduras hasta arcos y ventanas. Las luminarias Graze RGB ofrecen colores vivos y saturados, y efectos de cambio de color. Las múltiples longitudes de las luminarias, los ángulos de haz de luz, los niveles de potencia lumínica y los de consumo de energía brindan soporte a una gran variedad de aplicaciones de iluminación de fachadas o superficies. La carcasa de perfil bajo, el cableado con conexión, un rango de tensión de entrada universal y el funcionamiento con voltaje de línea directa hacen que las luminarias Graze sean fáciles de instalar y utilizar.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Mecánicos y de carcasa	
Código de la línea de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	Tensión de entrada	100 a 277 V
Color de la fuente de luz	RGB	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Fuente de luz reemplazable	No		
Controlador incluido	Si	Controles y regulación	
Ampliación de haz de luz de la luminaria	30° x 60°	Con regulación de intensidad	Si
Clase de protección IEC	Seguridad clase I		
Vida útil para un flujo luminoso del 70 %	100000 h	Datos técnicos de la luz	
		Material de la carcasa	Aluminio extruido
		Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato

ColorGraz e MX Powercore

Longitud	305 mm
Color	Aluminio

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK10 [20 J resistente a vandalismo]
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Clasificación de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G

Información general

Potencia de entrada inicial	20 W
-----------------------------	------

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	100000
50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	100000
50 % de mantenimiento lumínico a 50 °C calculados	80000
50 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados	80000
70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	100000
70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	80000

70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C calculados	91000
70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados	60000

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-20 a +50 °C
-------------------------------	--------------

Datos de producto

Código del producto completo	871829160396299
Nombre del producto del pedido	BCS459 30x60 RGB L305
EAN/UPC: producto	8718291603962
Código del pedido	123-000079-03
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	910503703333
Net Weight (Piece)	1,200 kg
Número del catálogo	123-000079-03
Catalog Number Description	ColorGraz e MX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Plano de dimensiones



ColorGraz e MX Powercore

ColorGraze MX Powercore

