



ColorGraz MX Powercore

ColorGraz MX Powercore, RGB, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGraz MX Powercore, RGB, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Muchas estructuras arquitectónicas requieren una luminaria lineal capaz de iluminar varios pisos sin apenas crear sombras. Los propietarios o usuarios finales de negocios necesitan un producto que se pueda controlar y ofrezca una iluminación dinámica para atraer la atención hacia su establecimiento y destacar su marca. Graze MX Powercore puede iluminar hasta 20 metros con distancias de separación muy cortas. La tecnología Powercore simplifica la instalación y permite utilizar grandes longitudes de producto.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	Tensión de entrada	100-277 V
Color de la fuente de luz	RGB	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Fuente de luz sustituible	No	Controles y regulación	
Driver incluido	Si	Regulable	Si
Apertura de haz de luz de la luminaria	10° x 60°	Mecánicos y de carcasa	
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Material de la carcasa	Aluminio extruido
Marca CE	Marcado CE	Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Certificado UL	UL/cUL	Longitud	609 mm
Vida útil al 70% del flujo lumínico	100000 h		


ColorGraz e MX Powercore

Color	ALU
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK10 [IK10]
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Índice de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Potencia de entrada inicial	40 W
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C calculado	80000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	80000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	80000

Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C calculado	91000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	60000
Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +50 °C
Datos de producto	
Código de producto completo	871829160399399
Nombre de producto del pedido	BCS459 10x60 RGB L609
EAN/UPC - Producto	8718291603993
Código de pedido	123-000079-06
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Material SAP	910503703335
Peso neto (pieza) SAP	2,700 kg
Número de catálogo	123-000079-06
Descripción del número de catálogo	ColorGraz e MX Powercore, RGB, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Plano de dimensiones



ColorGraz e MX Powercore

