



# ColorGraz MX Powercore

## ColorGraz MX Powercore, RGB, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGraz MX Powercore, RGB, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Muitas estruturas arquitetônicas precisam de um acessório linear capaz de iluminar cada vez mais longe. Os proprietários / usuários finais precisam de um produto controlável capaz de criar uma iluminação dinâmica para chamar a atenção para seus estabelecimentos e enfatizar suas marcas. A luminária Graze MX Powercore é capaz de iluminar mais de 20 metros de distância. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e confiável.

### Dados do produto

|                                      |                               |                                           |  |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--|
| <b>Informações gerais</b>            |                               | <b>Frequência de entrada</b>              |  |
| Código da família das lâmpadas       | LED-HB [ LED High Brightness] | 50 a 60 Hz                                |  |
| Cor da fonte de luz                  | RGB                           | <b>Controles e dimerização</b>            |  |
| Fonte de luz substituível            | Não                           | <b>Regulável</b>                          |  |
| Controlador incluído                 | Sim                           | Sim                                       |  |
| Difusão do fecho da luz da luminária | 10° x 60°                     | <b>Dados mecânicos e de compartimento</b> |  |
| Proteção/Classe IEC                  | CL1 (I)                       | <b>Material do compartimento</b>          |  |
| Marca CE                             | CE                            | Aluminum extruded                         |  |
| Marca UL                             | UL and cUL mark               | <b>Material de lente/tampa óptica</b>     |  |
| Vida útil até 70% do fluxo luminoso  | 100000 h                      | PC                                        |  |
| <b>Dados elétricos e de operação</b> |                               | <b>Comprimento</b>                        |  |
| Tensão de entrada                    | 100-277 V                     | 609 mm                                    |  |
|                                      |                               | <b>Cor</b>                                |  |
|                                      |                               | Alumínio                                  |  |
|                                      |                               | <b>Aprovação e aplicação</b>              |  |
|                                      |                               | <b>Código de proteção de entrada</b>      |  |
|                                      |                               | IP66 [ IP66]                              |  |


## ColorGraz e MX Powercore

|                                                          |                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Código de proteção mecânica contra impactos IK10 [ IK10] |                                |
| Standard de vibração                                     | Complies with ANSI C136.31, 3G |
| Classificação de vibração                                | Complies with ANSI C136.31, 3G |
| <b>Desempenho inicial (compatível com IEC)</b>           |                                |
| Potência de entrada inicial                              | 40 W                           |
| <b>Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)</b> |                                |
| Manutenção lumínica 50% a 25°C calculada                 | 100000                         |
| Manutenção lumínica - 50% a 25°C reportada               | 100000                         |
| Manutenção lumínica 50% a 50°C calculada                 | 80000                          |
| Manutenção lumínica - 50% a 50°C reportada               | 80000                          |
| Manutenção lumínica 70% a 25°C calculada                 | 100000                         |
| Manutenção lumínica - 70% a 25°C reportada               | 80000                          |
| Manutenção lumínica 70% a 50°C calculada                 | 91000                          |
| Manutenção lumínica - 70% a 50°C reportada               | 60000                          |
| <b>Condições de aplicação</b>                            |                                |
| Intervalo de temperatura ambiente                        | -20 a +50 °C                   |

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Dados do produto</b>                 |                                                                    |
| Código do produto completo              | 871829160399399                                                    |
| Nome de produto da encomenda            | BCS459 10x60 RGB L609                                              |
| EAN/UPC – Produto                       | 8718291603993                                                      |
| Código de encomenda                     | 123-000079-06                                                      |
| Código local                            | 910503703335                                                       |
| Numerador – Quantidade por embalagem    | 1                                                                  |
| Numerador SAP – Embalagens por exterior | 4                                                                  |
| Nº do material (12NC)                   | 910503703335                                                       |
| Peso líquido (peça)                     | 2,700 kg                                                           |
| Número de catálogo                      | 123-000079-06                                                      |
| Descrição do número de catálogo         | ColorGraz e MX Powercore, RGB, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft) |



## Desenho dimensional



ColorGraz e MX Powercore

